

# コボットポンプ ECBPMi 24V-DC FK




Art.-Nr.: 10.03.01.00500



## 技術資料

| 属性       | 価値        |
|----------|-----------|
| 電気の接続    | バネ接触部     |
| 供給電圧 DC  | DC 24 V   |
| 吸込量 (最大) | 1.6 l/min |
| 定格電力     | 7.20 W    |
| 作動温度     | 0 ~ 40 °C |
| 定格電流     | 0.3 A     |

ECBPMi 24V-DC FK



## デザインデータ

| 属性           | 価値       |
|--------------|----------|
| グリッパーの長さ L1  | 61.40 mm |
| グリッパーの長さ L   | 56.40 mm |
| 外径 D2        | 35.5 mm  |
| 外径 D         | 63.00 mm |
| スレッド G1      | M4-F     |
| グリッパーの長さ LG1 | 6.0 mm   |
| スレッド G2      | G1/4-IG  |
| グリッパーの長さ LG2 | 11.0 mm  |
| ピッチ径 D mk1   | 46.0 mm  |

デザインデータ ECBPMi 24V-DC FK



[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.03.01.00500](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.03.01.00500)

# ロボットポンプ ECBPMi 24V-DC FK



Art.-Nr.: 10.03.01.00500

## 技術資料

| 属性       | 値         |
|----------|-----------|
| 電気の接続    | バネ接触部     |
| 供給電圧 DC  | DC 24 V   |
| 吸込量 (最大) | 1.6 l/min |
| 定格電力     | 7.20 W    |
| 作動温度     | 0 ~ 40 °C |
| 定格電流     | 0.3 A     |

## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.03.01.00500](http://www.schmalz.co.jp/10.03.01.00500)

## スペアパーツの注文データ 10.03.01.00500

| Typ         | 製品コード                                   |
|-------------|---|
| ペローズ真空吸着パッド | SPB1 30 ED-65 G1/8-AG<br>10.01.06.03496 |