

Art.-Nr.: 10.03.01.00530



EVE-TR 25 AC3 IE3-TYP4


真空ポンプ EVE-TRは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

スペアパーツ: ポンプ用スペアパーツセット、フィルターエレメント

アクセサリ: 真空中制御弁

技術資料

定格電力 50 Hz	0.75 kW
定格電力 60Hz	0.90 kW
50 Hzでの供給電圧	D290 V / Y500 V ± 10 %
60Hzでの供給電圧	D330 V / Y575 V ± 10 %
質量	27.500 kg
吸込量 (50Hz)	25.000 m ³ /h
吸込量 (60Hz)	30.000 m ³ /h
50Hzでのノイズレベル	62.0 dB(A)
構築	IE3:CAN
真空 (50 Hz)	-850 mbar
供給電圧 60 Hz	S079
承認	UL
現在の種類	三相電流



デザインデータ EVE-TR 25 AC3 IE3-TYP4

デザインデータ

グリッパーの長さ L2	96.00 mm
グリッパーの長さ L	505.00 mm
幅B2	21.00 mm
幅B	260.00 mm
高さ H	290.00 mm
内径d	7.00 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	208.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	220.0 mm
スレッドG3	G3/4"-F



Art.-Nr.: 10.03.01.00530



技術資料

保護タイプ IP	IP 54
定格電力 50 Hz	0.75 kW
定格電力 60Hz	0.90 kW
50 Hzでの供給電圧	D290 V / Y500 V ± 10 %
60Hzでの供給電圧	D330 V / Y575 V ± 10 %
質量	27.500 kg
吸込量 (50Hz)	25.000 m ³ /h
吸込量 (60Hz)	30.000 m ³ /h
50Hzでのノイズレベル	62.0 dB(A)
構築	IE3:CAN
製品ファミリー	EVE-TR
現在の種類	三相電流
ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています (不確定係数 KpA=3 dB(A)): 両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。	



様々な到達真空圧での吸込量

Typ	0	200	400	600	800	850
EVE-TR 25 50 Hz	25	18.5	12.5	6.8	1.5	0.5
EVE-TR 25 60 Hz	30	23	16	8.7	2.2	0.7



発注データ アクセサリ 10.03.01.00530

Typ		本数
バキュームリミッターバルブ	VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40	10.03.01.00136
モーター保護スイッチ	MSS-K 1.6-2.5A	10.04.04.00119
摩耗する部品のセット ポンプ	VST EVE-TR-25	10.03.01.00134
真空タンク	VOL 50	10.03.03.00118
サイレンサーボックス	SBB-EVE-24V-DC-ST-VZ-LUE	10.04.04.00367



発注データ スペアパーツ 10.03.01.00530

Typ		本数
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG	10.07.01.00017

