

Art.-Nr.: 10.03.01.00531



EVE-TR 40 AC3 IE3-TYP4


真空ポンプ EVE-TRは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

スペアパーツ: ポンプ用スペアパーツセット、フィルターエレメント

アクセサリ: 真空中制御弁

技術資料

定格電力 50 Hz	1.30 kW
定格電力 60Hz	1.50 kW
50 Hzでの供給電圧	D290 V / Y500 V ± 10 %
60Hzでの供給電圧	D330 V / Y575 V ± 10 %
質量	40.000 kg
吸込量 (50Hz)	40.000 m ³ /h
吸込量 (60Hz)	48.000 m ³ /h
50Hzでのノイズレベル	67.0 dB(A)
構築	IE3:CAN
真空 (50 Hz)	-850 mbar
供給電圧 60 Hz	S079
承認	UL
現在の種類	三相電流




デザインデータ EVE-TR 40 AC3 IE3-TYP4

デザインデータ

グリッパーの長さ L2	131.00 mm
グリッパーの長さ L	572.00 mm
幅B2	51.00 mm
幅B	280.00 mm
高さ H	290.00 mm
内径d	7.00 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	208.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	220.0 mm
スレッドG3	G3/4"-F



Art.-Nr.: 10.03.01.00531



技術資料

保護タイプ IP	IP 54
定格電力 50 Hz	1.30 kW
定格電力 60Hz	1.50 kW
50 Hzでの供給電圧	D290 V / Y500 V ± 10 %
60Hzでの供給電圧	D330 V / Y575 V ± 10 %
質量	40.000 kg
吸込量 (50Hz)	40.000 m ³ /h
吸込量 (60Hz)	48.000 m ³ /h
50Hzでのノイズレベル	67.0 dB(A)
構築	IE3:CAN
製品ファミリー	EVE-TR
現在の種類	三相電流
ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています (不確定係数 KpA=3 dB(A)): 両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。	



様々な到達真空圧での吸込量

Typ	0	200	400	600	800	850
EVE-TR 40 50 Hz	40	30	20.7	11	1.5	0.2
EVE-TR 40 60 Hz	48	36	25	14.5	2.1	0.5



発注データ アクセサリ 10.03.01.00531

Typ		本数
バキュームリミッターバルブ	VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40	10.03.01.00136
モーター保護スイッチ	MSS-K 4-6.3A	10.04.04.00121
摩耗する部品のセット ポンプ	VST EVE-TR-40	10.03.01.00135
真空タンク	VOL 50	10.03.03.00118
サイレンサーボックス	SBB-EVE-24V-DC-ST-VZ-LUE	10.04.04.00367

