

Art.-Nr.: 10.03.01.00546

**Technische Daten**


|                  |                |
|------------------|----------------|
| Evakuierungsgrad | 60,0 %         |
| enthält          | Sauggreifer    |
| und              | Schrauben      |
| Typ              | RV-5AS         |
| mit              | CobotPump mini |
| für              | Mitsubishi     |

**ROB-SET ECBPMi MIT**

Das Handling-Set ECBPM wird unmontiert geliefert. Die Lieferung besteht aus:

- Elektrischer Vakuum-Erzeuger ECBPM
- Flanschplatte FLAN-PL
- Sauggreifer SFF / SPB1

Verfügbare Ersatzteile: Elektrischer Vakuum-Erzeuger ECBPM, Flanschplatte FLAN-PL, Sauggreifer SFF / SPB1

**Konstruktionsdaten**

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Länge L1               | 96,40 mm  |
| Länge L                | 88,40 mm  |
| Außendurchmesser D2    | 20,0 mm   |
| Außendurchmesser D     | 90,00 mm  |
| Gewinde G1             | M4-IG     |
| Gewindelänge LG1       | 6,0 mm    |
| Gewinde G2             | G1/4"-IG  |
| Gewindelänge LG2       | 11,5 mm   |
| Kabellänge             | 103,00 mm |
| Kreisdurchmesser D mk1 | 46,0 mm   |
| Kreisdurchmesser D mk2 | 31,5 mm   |
| Gewinde G4             | M12-AG    |
| Gewinde G3             | M5-AG     |

**Konstruktionsdaten ROB-SET ECBPMi MIT**

Art.-Nr.: 10.03.01.00546

**Technische Daten**

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Elektrischer Anschluss | Winkel Steck M12, 8-pol |
| Schutzart IP           | IP 40                   |
| Evakuierungsgrad       | 60,0 %                  |
| Gewicht                | 854,90 g                |
| Spannung DC            | 24 V - DC               |
| Saugvermögen (max.)    | 1,6 l/min               |
| Nennleistung           | 7,20 W                  |
| Einsatztemperatur      | 0 ... 40 °C             |
| Produktfamilie         | ROB-SET-ECBPM           |
| Nennstrom              | 0,3 A                   |
| für                    | Mitsubishi              |

**Bestelldaten Zubehör 10.03.01.00546**

| Typ                 |                     | Artikelnummer  |
|---------------------|---------------------|----------------|
| Leichtbau-Greifer   | SLG 102x57 FSGA 2   | 10.01.10.14043 |
| Leichtbau-Greifer   | SLG 102x102 FSGA 3  | 10.01.10.14042 |
| Leichtbau-Greifer   | SLG 102x75.3 FSGA 4 | 10.01.10.14041 |
| Flanschverlängerung | VEE-FE 25.4x81.5    | 10.01.36.00130 |
| Flanschverlängerung | VEE-FE 25.4x131.5   | 10.01.36.00109 |
| Flanschverlängerung | VEE-FE 25.4x181.5   | 10.01.36.00128 |

**Bestelldaten Ersatzteile 10.03.01.00546**

| Typ                     |                       | Artikelnummer  |
|-------------------------|-----------------------|----------------|
| CobotPump               | ECBPMi 24V-DC FK      | 10.03.01.00500 |
| Balgsauggreifer (rund)  | SPB1 30 ED-65 G1/4-AG | 10.01.06.04530 |
| Flachsauggreifer (rund) | SFF 20 SI-55 G1/4-AG  | 10.01.01.14621 |

