

Art.-Nr.: 10.03.01.00557



EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP4 F

真空ポンプ EVE-TRは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

スペアパーツ: ポンプ用スペアパーツセット、フィルターエレメント


アクセサリ: 真空制御弁

技術資料

定格電力 50 Hz	2.20 kW
定格電力 60Hz	2.60 kW
50 Hzでの供給電圧	D290 V / Y500 V ± 10 %
60Hzでの供給電圧	D330 V / Y575 V ± 10 %
質量	87.000 kg
吸込量 (50Hz)	67.000 m ³ /h
吸込量 (60Hz)	78.500 m ³ /h
50Hzでのノイズレベル	72.0 dB(A)
構築	IE3:CAN
真空 (50 Hz)	-900 mbar
供給電圧 60 Hz	S079
承認	UL
現在の種類	三相電流
と	フィルター付き



Art.-Nr.: 10.03.01.00557



デザインデータ

グリッパの長さ L1	732.00 mm
グリッパの長さ L2	96.00 mm
グリッパの長さ L	747.00 mm
幅 B2	48.00 mm
幅 B	353.00 mm
高さ H1	413.20 mm
高さ H2	75.00 mm
高さ H	328.00 mm
内径 d	12.00 mm
スレッド G2	G1-1/4-F
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	190.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y2	95.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	326.0 mm
スレッド G3	G1"-F
スレッド G5	M8-F

デザインデータ EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP4 F



技術資料

保護タイプ IP	IP 54
定格電力 50 Hz	2.20 kW
定格電力 60Hz	2.60 kW
50 Hzでの供給電圧	D290 V / Y500 V ± 10 %
60Hzでの供給電圧	D330 V / Y575 V ± 10 %
質量	87.000 kg
吸込量 (50Hz)	67.000 m ³ /h
吸込量 (60Hz)	78.500 m ³ /h
50Hzでのノイズレベル	72.0 dB(A)
構築	IE3:CAN
製品ファミリー	EVE-TR
現在の種類	三相電流

ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています (不確定係数 KpA=3 dB(A)): 両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。



様々な到達真空圧での吸込量

Typ	0	200	400	600	800	900
EVE-TR 80 50 Hz	68	52	37	23	8.8	2.5
EVE-TR 80 60 Hz	79	61	43.5	28.5	12	3.5


WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00557

Art.-Nr.: 10.03.01.00557



発注データ アクセサリ 10.03.01.00557

Typ		本数
バキュームリミッターバルブ	VBV -950...0 G1-1/4-AG EVE 60-140	10.03.01.00153
サイレンサーボックス	SBB-EVE-ST-VZ	10.04.04.00368



発注データ スペアパーツ 10.03.01.00557

Typ		本数
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN	10.07.01.00018



発注データ ウェアパーツ 10.03.01.00557

Typ		本数
摩耗する部品のセット ポンプ	VST EVE-TR60/TR80	22.09.01.00031