

Art.-Nr.: 10.03.01.00566



Technische Daten


Attribut	Wert
Evakuierungsgrad	60,0 %
enthält	Sauggreifer
und	Schrauben
Typ	TM5-700/900
mit	CobotPump mini
für	TECHMAN

ROB-SET ECBPMi TECHMAN

Das Handling-Set ECBPM wird unmontiert geliefert. Die Lieferung besteht aus:

- Elektrischer Vakuum-Erzeuger ECBPM
- Flanschplatte FLAN-PL
- Sauggreifer SFF / SPB1

Verfügbare Ersatzteile: Elektrischer Vakuum-Erzeuger ECBPM, Flanschplatte FLAN-PL, Sauggreifer SFF / SPB1



Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Länge L1	73,40 mm
Länge L	67,40 mm
Außendurchmesser D2	31,5 mm
Außendurchmesser D	63,00 mm
Gewinde G1	M4-IG
Gewindelänge LG1	6,0 mm
Gewinde G2	G1/4"-IG
Gewindelänge LG2	11,5 mm
Kabellänge	150,50 mm
Kreisdurchmesser D mk1	46,0 mm

Konstruktionsdaten ROB-SET ECBPMi TECHMAN



Art.-Nr.: 10.03.01.00566



Technische Daten

Attribut	Wert
Elektrischer Anschluss	Winkel Steck M8, 8-pol
Schutzart IP	IP 40
Evakuierungsgrad	60,0 %
Spannung DC	24 V - DC
Saugvermögen (max.)	1,6 l/min
Nennleistung	7,20 W
Einsatztemperatur	0 ... 40 °C
Produktfamilie	ROB-SET-ECBPM
Nennstrom	0,3 A
für	TECHMAN



Weitere Dokumentationen

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.03.01.00566



Bestelldaten Zubehör 10.03.01.00566

Typ		Artikelnummer
Leichtbau-Greifer	SLG 102x57 FSGA 2	10.01.10.14043
Leichtbau-Greifer	SLG 102x102 FSGA 3	10.01.10.14042
Leichtbau-Greifer	SLG 102x75.3 FSGA 4	10.01.10.14041
Flanschverlängerung	VEE-FE 25.4x81.5	10.01.36.00130
Flanschverlängerung	VEE-FE 25.4x131.5	10.01.36.00109
Flanschverlängerung	VEE-FE 25.4x181.5	10.01.36.00128



Bestelldaten Ersatzteile 10.03.01.00566

Typ		Artikelnummer
CobotPump	ECBPMi 24V-DC FK	10.03.01.00500
Balgsauggreifer (rund)	SPB1 30 ED-65 G1/4-AG	10.01.06.04530
Flachsauggreifer (rund)	SFF 20 SI-55 G1/4-AG	10.01.01.14621

