


Art.-Nr.: 10.03.01.00584



ECBPMi-RS-485 24V-DC FK

技術資料

属性	値
入出力	RS 485
電気の接続	バネ接触部
供給電圧 DC	DC 24 V
吸込量 (最大)	1.6 l/min
定格電力	7.20 W
作動温度	0 ~ 40 °C
定格電流	0.3 A




デザインデータ ECBPMi-RS-485 24V-DC FK

デザインデータ

属性	値
グリッパーの長さ L1	61.40 mm
グリッパーの長さ L	56.40 mm
外径 D2	35.5 mm
外径 D	63.00 mm
スレッド G1	M4-F
グリッパーの長さ LG1	6.0 mm
スレッド G2	G1/4-IG
グリッパーの長さ LG2	11.0 mm
ピッチ径 D mk1	46.0 mm

Art.-Nr.: 10.03.01.00584



技術資料

属性	値
電気の接続	バネ接触部
供給電圧 DC	DC 24 V
吸込量 (最大)	1.6 l/min
定格電力	7.20 W
作動温度	0 ~ 40 °C
定格電流	0.3 A



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.03.01.00584

