

Art.-Nr.: 10.03.01.00626



Technische Daten


Attribut	Wert
Max. Vakuum	750 mbar
Saugvermögen (max.)	12,0 l/min
Nennleistung	13,00 W
Einsatztemperatur	5 ... 45 °C
Ausführung	Schnellwechselsystem MATCH
Spannung	24V - DC
Nennstrom	0,6 A

ECBPi 12 24V-DC MATCH

Die Lieferung besteht aus:

- Elektrischer Vakuum-Erzeuger ECBPi MATCH
- Sauggreifer SFF / SPB1
- USB-Stick mit Software
- G1/4\"-IG Flansch für Saugeranschluss

Passendes Schnellwechselmodul RMQC muss separat bestellt werden.



Konstruktionsdaten ECBPi 12 24V-DC MATCH

Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Länge L1	155,50 mm
Länge L2	114,00 mm
Länge L	143,00 mm
Außendurchmesser D1	86,5 mm
Außendurchmesser D	151,50 mm
Länge L3	18,00 mm
Lochabstand X1	43,0 mm



Art.-Nr.: 10.03.01.00626

**Technische Daten**

Attribut	Wert
Max. Vakuum	750 mbar
Gewicht	1.135,0 g
Spannung DC	24 V - DC
Saugvermögen (max.)	12,0 l/min
Nennleistung	13,00 W
Einsatztemperatur	5 ... 45 °C
Nennstrom	0,6 A

**Weitere Dokumentationen**CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.03.01.00626**Bestelldaten Zubehör 10.03.01.00626**

Typ		Artikelnummer
Ablagestation	STATION 150x110x22 MATCH	10.08.09.00013
Flansch-Set Roboter	SET PXT 46 1LT ECBPI	10.01.49.00085
Schnellwechselmodul	RMQC 50 URe DIO WB-M8-8 NPN MATCH	10.08.09.00001
Schnellwechselmodul	RMQC 50 HANWHA DIO WB-M8-8 NPN MATCH	10.08.09.00002
Schnellwechselmodul	RMQC 50 DOOSAN DIO WS-M8-8 PNP MATCH	10.08.09.00003
Schnellwechselmodul	RMQC 50 TM DIO WS-M8-8 NPN MATCH	10.08.09.00004
Schnellwechselmodul	RMQC 50 FANUC DIO WB-M8-8 PNP MATCH	10.08.09.00005
Schnellwechselmodul	RMQC 50 URe RS-485 WB-M8-8 MATCH	10.08.09.00010
Schnellwechselmodul	RMQC 50 ABB DIO 2xM8-3/4 PNP MATCH	10.08.09.00016
Schnellwechselmodul	RMQC 50 ABB IOL 2xM8-3/4 MATCH	10.08.09.00017
Schnellwechselmodul	RMQC 50 ABB IOL LED 2xM8-3/4 MATCH	10.08.09.00018
Schnellwechselmodul	RMQC 31.5 ABB IOL M12-12 MATCH	10.08.09.00019
Schnellwechselmodul	RMQC 31.5 ABB IOL LED M12-12 MATCH	10.08.09.00020
Schnellwechselmodul	RMQC 31.5 ABB DIO M12-12 PNP MATCH	10.08.09.00021
Schnellwechselmodul	RMQC 31.5 ABB IOL M12-12 MATCH	10.08.09.00022
Schnellwechselmodul	RMQC 31.5 ABB IOL LED M12-12 MATCH	10.08.09.00023
Sauggreifer	RFBP 50 50 BA SPB2	10.01.45.00096
Sauggreifer	RFBP 100 58 BA SPB2	10.01.45.00091
Sauggreifer	RFBP 100 58 BA O10	10.01.45.00092
Sauggreifer	RFBP 120 120 BA SPB2	10.01.45.00085
Sauggreifer	RFBP 120 120 BA O10	10.01.45.00086
Flanschverlängerung	VEE-FE 25.4x81.5	10.01.36.00130
Flanschverlängerung	VEE-FE 25.4x131.5	10.01.36.00109
Flanschverlängerung	VEE-FE 25.4x181.5	10.01.36.00128

