

Art.-Nr.: 10.03.01.00648



GCPi 50 5xM12-5

コンパクトポンプ GCPiは、すぐに接続可能な製品として納品されます。(電気接続ケーブルは別途お求めください)


スペアパーツ: サイレンサ、フィルター

アクセサリ: 電気接続ケーブル

技術資料

属性	価値
電気の接続	5xplug M12、5x5ピン
保護タイプ IP	IP 54
最大真空	800 mbar
質量	3220.0 g
吸込量 (最大)	46.0 l/min
作動温度	0 ~ 45 °C
供給電圧	24V - DC
サイズ	50
音圧レベル (最大)	67.0 dB(A)

デザインデータ



属性	価値
グリッパーの長さ L1	220.00 mm
グリッパーの長さ L	190.00 mm
幅B2	47.00 mm
幅B	236.00 mm
高さ H	102.00 mm
内径d	6.60 mm
スレッドG1	G1/4"-F
スレッドG2	M12x1-M
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	166.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	204.0 mm

デザインデータ GCPi 50 5xM12-5

コンパクトなポンプ GCPi 50 5xM12-5



Art.-Nr.: 10.03.01.00648

技術資料

属性	値
電気の接続	5xplug M12、5x5ピン
質量	3220.0 g
供給電圧 DC	DC 24 V
吸込量 (最大)	46.0 l/min
作動温度	0 ~ 45 °C

その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.03.01.00648

データアクセサリを注文する 10.03.01.00648

Typ		製品コード
電力線	P-LEIT-LK B-M12-5 5m OK	21.04.05.00352
接続ケーブル	ASK B-M12-5 5000 K-5P	21.04.05.00080
接続ケーブル	AK-SB-M12-G 5m A 5P	21.04.05.00931
	NETZ 96VA 24V-DC 100-240-AC	21.07.01.00205
真空フィルター	VFT G1/4-IG 80	10.07.01.00119
アクセサリ	ZUB GCPi GUMMI-PUFF	10.03.01.00809

スペアパーツの注文データ 10.03.01.00648

Typ		製品コード
ふるいラウンド	SIEB 14x2 A2 0.415/0.22	10.02.02.03377
サイレンサー (丸型)	SD G3/8-AG 20x56 SEG	10.02.01.00905
	GEH 94x31x46.15 GCPi	10.03.01.00888