

Art.-Nr.: 10.03.01.00661



技術資料


属性	価値
吸込量 (最大)	1.6 l/min
定格電力	7.20 W
作動温度	0 ~ 40 °C
構築	クイックチェンジシステム MATCH
供給電圧	24V - DC
定格電流	0.3 A

ECBPMi 24V-DC MATCH

納品内容は以下の通りです

- MATCH対応コボットポンプ ECBPMi-MATCH
- 真空パッド SFF / SPB1
- USB (プラグインソフト、取扱説明書)

別途、使用するロボットに対応したクイックチェンジモジュールRMQCを注文する必要があります。



デザインデータ ECBPMi 24V-DC MATCH


デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L1	123.90 mm
グリッパーの長さ L2	81.90 mm
グリッパーの長さ L	110.90 mm
外径 D1	86.5 mm
外径D	75.00 mm
グリッパーの長さ LG1	6.0 mm
スレッドG2	G1/4-IG
グリッパーの長さ LG2	11.0 mm
グリッパーの長さ L3	18.10 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	43.0 mm

コボットポンプ ECBPMi 24V-DC MATCH



Art.-Nr.: 10.03.01.00661



技術資料

属性	値
到達真空圧	60.0 %
供給電圧 DC	DC 24 V
吸込量 (最大)	1.6 l/min
定格電力	7.20 W
作動温度	0 ~ 40 °C
定格電流	0.3 A
負荷能力 (垂直方向)	30.0 N
リフト/吊り上げ能力 (水平方向)	10.0 N



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.03.01.00661



データアクセサリを注文する 10.03.01.00661

Typ		Artikelnummer
グリッパーステーション	STATION 150x110x22 MATCH	10.08.09.00013
クイックチェンジモジュールRMQC	RMQC 50 URe DIO WB-M8-8 NPN MATCH	10.08.09.00001
クイックチェンジモジュールRMQC	RMQC 50 HANWHA DIO WB-M8-8 NPN MATCH	10.08.09.00002
クイックチェンジモジュールRMQC	RMQC 50 DOOSAN DIO WS-M8-8 PNP MATCH	10.08.09.00003
クイックチェンジモジュールRMQC	RMQC 50 TM DIO WS-M8-8 NPN MATCH	10.08.09.00004
クイックチェンジモジュールRMQC	RMQC 50 FANUC DIO WB-M8-8 PNP MATCH	10.08.09.00005
クイックチェンジモジュールRMQC	RMQC 50 URe RS-485 WB-M8-8 MATCH	10.08.09.00010
クイックチェンジモジュールRMQC	RMQC 50 ABB DIO 2xM8-3/4 PNP MATCH	10.08.09.00016
クイックチェンジモジュールRMQC	RMQC 50 ABB IOL 2xM8-3/4 MATCH	10.08.09.00017
クイックチェンジモジュールRMQC	RMQC 50 ABB IOL LED 2xM8-3/4 MATCH	10.08.09.00018
クイックチェンジモジュールRMQC	RMQC 31.5 ABB IOL M12-12 MATCH	10.08.09.00019
クイックチェンジモジュールRMQC	RMQC 31.5 ABB IOL LED M12-12 MATCH	10.08.09.00020
クイックチェンジモジュールRMQC	RMQC 31.5 ABB DIO M12-12 PNP MATCH	10.08.09.00021
クイックチェンジモジュールRMQC	RMQC 31.5 ABB IOL M12-12 MATCH	10.08.09.00022
クイックチェンジモジュールRMQC	RMQC 31.5 ABB IOL LED M12-12 MATCH	10.08.09.00023
軽量グリッパー	SLG 102x57 FSGA 2	10.01.10.14043
軽量グリッパー	SLG 102x102 FSGA 3	10.01.10.14042
軽量グリッパー	SLG 102x75.3 FSGA 4	10.01.10.14041
延長用フランジベース VEE-FE	VEE-FE 25.4x81.5	10.01.36.00130
延長用フランジベース VEE-FE	VEE-FE 25.4x131.5	10.01.36.00109
延長用フランジベース VEE-FE	VEE-FE 25.4x181.5	10.01.36.00128



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.03.01.00661