


EVE-KL 150 AC3 IE3-TYP1 F

Die Klauenpumpe EVE-KL, erhältlich in drei Baugrößen für alle gängigen Netzspannungen, wird als angeschlussfertiges Produkt geliefert.

Verfügbare Ersatzteile: Ersatzfilter in Papier und Polyester



Konstruktionsdaten EVE-KL 150 AC3 IE3-TYP1 F

Technische Daten

Attribut	Wert
Nennleistung bei 50 Hz	3,00 kW
Nennleistung bei 60 Hz	3,00 kW
Spannung 50 Hz	S095
Gewicht	190,000 kg
Saugvermögen (50 Hz)	150,000 m³/h
Saugvermögen (60 Hz)	180,000 m³/h
Ausführung	IE3:EU/CN/IND
Vakuum (50 Hz)	900 mbar
Vakuum (60 Hz)	900 mbar
Spannung 60 Hz	460V-AC3

Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Länge L1	805,00 mm
Länge L2	70,00 mm
Länge L	735,00 mm
Breite B1	537,00 mm
Breite B2	70,00 mm
Breite B	440,00 mm
Höhe H1	579,50 mm
Höhe H	478,00 mm
Gewinde G2	G1-1/2"-IG
Lochabstand Y1	300,0 mm



Art.-Nr.: 10.03.01.00687

**Technische Daten**

Attribut	Wert
Schutzart IP	IP 55
Nennleistung bei 50 Hz	3,00 kW
Nennleistung bei 60 Hz	3,00 kW
Spannung bei 60 Hz	460V - Drehstrom
Gewicht	190,000 kg
Saugvermögen (50 Hz)	150,000 m ³ /h
Saugvermögen (60 Hz)	180,000 m ³ /h
Ausführung	IE3:EU/CN/IND
Vakuum (50 Hz)	900 mbar
Vakuum (60 Hz)	900 mbar
Stromart	AC3
Stromtyp	Drehstrom

**Weitere Dokumentationen**CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.03.01.00687**Bestelldaten Ersatzteile 10.03.01.00687**

Typ		Artikelnummer
Filtereinsatz (rund)	FILT-EINS 197x102 PAP EVE-KL	10.03.01.00701
Filtereinsatz (rund)	FILT-EINS 197x102 PES EVE-KL	10.03.01.00702
Öl	OEL EVE-KL 1L	27.02.01.00078

