


Art.-Nr.: 10.03.01.00691



EVE-KL 300 AC3 IE3-TYP1 F


クローポンプ EVE-KLは、一般的な供給電圧に対応した3種類のサイズを用意しており、すぐに接続可能な製品として納品されます。

スペアパーツ: 交換用フィルター (ろ材: 紙またはポリエステル)

技術資料

属性	価値
定格電力 50 Hz	5.50 kW
定格電力 60Hz	6.60 kW
供給電圧 50 Hz	S096
質量	323.000 kg
吸込量 (50Hz)	275.000 m³/h
吸込量 (60Hz)	325.000 m³/h
構築	IE3:EU/CN/IND
真空 (50 Hz)	850 mbar
真空 (60 Hz)	850 mbar
供給電圧 60 Hz	S099

デザインデータ



デザインデータ EVE-KL 300 AC3 IE3-TYP1 F

属性	価値
グリッパーの長さ L1	918.00 mm
グリッパーの長さ L2	71.00 mm
グリッパーの長さ L	808.00 mm
幅B1	580.00 mm
幅B2	91.50 mm
幅B	483.00 mm
高さ H1	624.00 mm
高さ H	541.00 mm
スレッドG2	G2"-F
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	300.0 mm

Art.-Nr.: 10.03.01.00691



技術資料

属性	値
保護タイプ IP	IP 54
定格電力 50 Hz	5.50 kW
定格電力 60Hz	6.60 kW
質量	323.000 kg
吸込量 (50Hz)	275.000 m³/h
吸込量 (60Hz)	325.000 m³/h
構築	IE3:EU/CN/IND
真空 (50 Hz)	850 mbar
真空 (60 Hz)	850 mbar
現在の種類	三相電流



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.03.01.00691



発注データ スペアパーツ 10.03.01.00691

Typ		本数
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS 197x102 PAP EVE-KL	10.03.01.00701
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS 197x102 PES EVE-KL	10.03.01.00702
オイル	OEL EVE-KL 1L	27.02.01.00078