

Art.-Nr.: 10.03.01.00693




EVE-KL 300 AC3 IE3-TYP3 F

技術資料

定格電力 50 Hz	5.50 kW
定格電力 60Hz	6.60 kW
供給電圧 50 Hz	S081
50 Hzでの供給電圧	D200 V / Y350 V ±10 %
質量	331.000 kg
吸込量 (50Hz)	275.000 m³/h
吸込量 (60Hz)	325.000 m³/h
構築	IE3:JPN/KOR/BRA
真空 (50 Hz)	850 mbar
真空 (60 Hz)	850 mbar
供給電圧 60 Hz	S094
承認	UL/CSA
と	フィルター付き

クローポンプ EVE-KLは、一般的な供給電圧に対応した3種類のサイズを用意しており、すぐに接続可能な製品として納品されます。
 スペアパーツ: 交換用フィルター (ろ材: 紙またはポリエステル)

デザインデータ



デザインデータ EVE-KL 300 AC3 IE3-TYP3 F

グリッパーの長さ L1	918.00 mm
グリッパーの長さ L2	71.00 mm
グリッパーの長さ L	808.00 mm
幅B1	580.00 mm
幅B2	91.50 mm
幅B	483.00 mm
高さ H1	624.00 mm
高さ H	541.00 mm
スレッドG2	G2"-F
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	300.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	670.0 mm
スレッドG3	G2-1/2"-F
スレッドG5	M10-F

Art.-Nr.: 10.03.01.00693


 技術資料

保護タイプ IP	IP 54
定格電力 50 Hz	5.50 kW
定格電力 60Hz	6.60 kW
50 Hzでの供給電圧	D200 V / Y350 V ±10 %
質量	331.000 kg
吸込量 (50Hz)	275.000 m ³ /h
吸込量 (60Hz)	325.000 m ³ /h
構築	IE3:JPN/KOR/BRA
真空 (50 Hz)	850 mbar
真空 (60 Hz)	850 mbar
現在の種類	三相電流


 発注データ スペアパーツ 10.03.01.00693

Typ		本数
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS 197x102 PAP EVE-KL	10.03.01.00701
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS 197x102 PES EVE-KL	10.03.01.00702
オイル	OEL EVE-KL 1L	27.02.01.00078