

真空ポンプ

# EVE-KL 300 AC3 IE3-TYP4 F

Art.-Nr.: 10.03.01.00694




## 技術資料

属性	値
定格電力 50 Hz	7.50 kW
定格電力 60Hz	7.50 kW
供給電圧 50 Hz	S073
50 Hzでの供給電圧	D290 V / Y500 V ±10 %
質量	329.000 kg
吸込量 (50Hz)	275.000 m³/h
吸込量 (60Hz)	325.000 m³/h
構築	IE3:CAN
真空 (50 Hz)	850 mbar
真空 (60 Hz)	850 mbar

EVE-KL 300 AC3 IE3-TYP4 F

クローポンプ EVE-KLは、一般的な供給電圧に対応した3種類のサイズを用意しており、すぐに接続可能な製品として納品されます。

スペアパーツ: 交換用フィルター (ろ材: 紙またはポリエステル)



デザインデータ EVE-KL 300 AC3 IE3-TYP4 F

## デザインデータ

属性	値
グリッパーの長さ L1	918.00 mm
グリッパーの長さ L2	71.00 mm
グリッパーの長さ L	808.00 mm
幅B1	580.00 mm
幅B2	91.50 mm
幅B	483.00 mm
高さ H1	624.00 mm
高さ H	541.00 mm
スレッド G2	G2"-F
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	300.0 mm



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.03.01.00694


1

真空ポンプ

## EVE-KL 300 AC3 IE3-TYP4 F



Art.-Nr.: 10.03.01.00694



### 技術資料

属性	価値
保護タイプ IP	IP 54
定格電力 50 Hz	7.50 kW
定格電力 60Hz	7.50 kW
50 Hzでの供給電圧	D290 V / Y500 V ±10 %
60Hzでの供給電圧	D330 V / Y575 V ±10 %
質量	329.000 kg
吸込量 (50Hz)	275.000 m³/h
吸込量 (60Hz)	325.000 m³/h
構築	IE3:CAN
真空 (50 Hz)	850 mbar
真空 (60 Hz)	850 mbar
現在の種類	三相電流



### その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.03.01.00694](http://www.schmalz.co.jp/10.03.01.00694)



### 発注データ スペアパーツ 10.03.01.00694

Typ		本数
フィルターエレメント（丸型）	FILT-EINS 197x102 PAP EVE-KL	10.03.01.00701
フィルターエレメント（丸型）	FILT-EINS 197x102 PES EVE-KL	10.03.01.00702
オイル	OEL EVE-KL 1L	27.02.01.00078

