

Art.-Nr.: 10.03.01.00705



EVE-TR 4 AC3 IE2-TYP1


真空ポンプ EVE-TRは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

スペアパーツ: ポンプ用スペアパーツセット、フィルターエレメント

アクセサリ: 真空制御弁

技術資料

属性	価値
定格電力 50 Hz	0.18 kW
定格電力 60Hz	0.22 kW
50 Hzでの供給電圧	230 / 400 V AC3
60Hzでの供給電圧	208/360V AC3
質量	7.000 kg
吸込量 (50Hz)	4.100 m ³ /h
吸込量 (60Hz)	4.700 m ³ /h
50Hzでのノイズレベル	59.0 dB(A)
真空 (50 Hz)	-850 mbar
供給電圧 60 Hz	208/360AC3



デザインデータ EVE-TR 4 AC3 IE2-TYP1

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L2	72.00 mm
グリッパーの長さ L	221.50 mm
幅B2	11.50 mm
幅B	155.00 mm
高さ H	148.00 mm
内径d	7.00 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	100.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	80.0 mm
スレッドG3	G1/4"-F

Art.-Nr.: 10.03.01.00705



技術資料

属性	値
保護タイプ IP	IP 54
定格電力 50 Hz	0.18 kW
定格電力 60Hz	0.22 kW
50 Hzでの供給電圧	230 / 400 V AC3
60Hzでの供給電圧	208/360V AC3
質量	7.000 kg
吸込量 (50Hz)	4.100 m³/h
吸込量 (60Hz)	4.700 m³/h
50Hzでのノイズレベル	59.0 dB(A)
製品ファミリー	EVE-TR
現在の種類	三相電流

ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています (不確定係数 KpA=3 dB(A)): 両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。



様々な到達真空圧での吸込量

Typ	0	200	400	600	800	850
EVE-TR 4 50 Hz	4.5	3.35	2.3	1.3	0.3	0.05
EVE-TR 4 60 Hz	4.7	3.7	2.7	1.65	0.6	0.35



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと: www.schmalz.co.jp/10.03.01.00705



データアクセサリを注文する 10.03.01.00705

Typ	製品コード
真空制御弁	VBV -850...0 G3/8-AG EVE 4-8 10.03.01.00107
真空タンク	VOL 5 10.03.03.00108



スペアパーツの注文データ 10.03.01.00705

Typ	製品コード
ポンプ用スペアパーツセット	VST EVE-TR-4 10.03.01.00108


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.03.01.00705