

Art.-Nr.: 10.03.01.00710



EVE-TR 8 AC3 IE2-TYP1

真空ポンプ EVE-TRは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

スペアパーツ: ポンプ用スペアパーツセット、フィルターエレメント


アクセサリ: 真空制御弁

技術資料

定格電力 50 Hz	0.30 kW
定格電力 60Hz	0.36 kW
50 Hzでの供給電圧	230 / 400 V AC3
60Hzでの供給電圧	265 / 460 AC3
質量	9.300 kg
吸込量 (50Hz)	8.000 m³/h
吸込量 (60Hz)	9.100 m³/h
50Hzでのノイズレベル	58.0 dB(A)
構築	IE2:EU/CN/IND
真空 (50 Hz)	-850 mbar
供給電圧 60 Hz	265/460AC3
現在の種類	三相電流

デザインデータ


グリッパーの長さ L2	81.50 mm
グリッパーの長さ L	231.00 mm
幅B2	11.50 mm
幅B	155.00 mm
高さ H	154.00 mm
内径d	7.00 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	100.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	80.0 mm
スレッドG3	G3/8"-F



デザインデータ EVE-TR 8 AC3 IE2-TYP1



Art.-Nr.: 10.03.01.00710



技術資料

保護タイプ IP	IP 54
定格電力 50 Hz	0.30 kW
定格電力 60Hz	0.36 kW
50 Hzでの供給電圧	230 / 400 V AC3
60Hzでの供給電圧	265 / 460 AC3
質量	9.300 kg
吸込量 (50Hz)	8.000 m³/h
吸込量 (60Hz)	9.100 m³/h
50Hzでのノイズレベル	58.0 dB(A)
構築	IE2:EU/CN/IND
製品ファミリー	EVE-TR
現在の種類	三相電流
ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています (不確定係数 KpA=3 dB(A)): 両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。	



様々な到達真空圧での吸込量

Typ	0	200	400	600	800	850
EVE-TR 8 50 Hz	8	6.2	4.5	2.75	1.0	0.65
EVE-TR 8 60 Hz	9.8	7.7	5.45	3.35	1.65	1.3



発注データ アクセサリ 10.03.01.00710

Typ	本数
バキュームリミッターバルブ	VBV -850...0 G3/8-AG EVE 4-8 10.03.01.00107
真空タンク	VOL 5 10.03.03.00108



発注データ スペアパーツ 10.03.01.00710

Typ	本数
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS 50 28x51 PAP VF-3/8 10.07.01.00014
摩耗する部品のセット ポンプ	VST EVE-TR-8 10.03.01.00109


WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00710