

EVE-TR 4 AC3



Art.-Nr.: 10.03.01.00832



EVE-TR 4 AC3

真空ポンプ EVE-TRは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

スペアパーツ: ポンプ用スペアパーツセット、フィルターエレメント


アクセサリ: 真空制御弁

技術資料

属性	価値
定格電力 50 Hz	0.18 kW
定格電力 60Hz	0.21 kW
50 Hzでの供給電圧	AC375 - 260 / 300 - 450 V
60Hzでの供給電圧	202-300/350-520V AC3
質量	7.000 kg
吸込量 (50Hz)	4.100 m ³ /h
吸込量 (60Hz)	4.700 m ³ /h
50Hzでのノイズレベル	59.0 dB(A)
真空 (50 Hz)	850 mbar
供給電圧 60 Hz	202-300

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L2	72.00 mm
グリッパーの長さ L	221.50 mm
幅B2	11.50 mm
幅B	155.00 mm
高さ H	148.00 mm
内径d	7.00 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	100.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	80.0 mm
スレッドG3	G1/4"-F



デザインデータ EVE-TR 4 AC3



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.03.01.00832

EVE-TR 4 AC3



Art.-Nr.: 10.03.01.00832



技術資料

属性	値
保護タイプ IP	IP 54
定格電力 50 Hz	0.18 kW
定格電力 60Hz	0.21 kW
50 Hzでの供給電圧	AC375 - 260 / 300 - 450 V
60Hzでの供給電圧	202-300/350-520V AC3
質量	7.000 kg
吸込量 (50Hz)	4.100 m ³ /h
吸込量 (60Hz)	4.700 m ³ /h
50Hzでのノイズレベル	59.0 dB(A)
製品ファミリー	EVE-TR
現在の種類	三相電流

ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています (不確定係数 KpA=3 dB(A)): 両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと: www.schmalz.co.jp/10.03.01.00832



データアクセサリを注文する 10.03.01.00832

Typ	製品コード
真空制御弁	VBV -850...0 G3/8-AG EVE 4-8
真空タンク	VOL 5



スペアパーツの注文データ 10.03.01.00832

Typ	製品コード
ポンプ用スペアパーツセット	VST EVE-TR-4



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.03.01.00832