

Art.-Nr.: 10.03.01.00833



EVE-KL 150 AC3 FU


クローポンプ EVE-KLは、一般的な供給電圧に対応した3種類のサイズを用意しており、すぐに接続可能な製品として納品されます。

スペアパーツ: 交換用フィルター (ろ材: 紙またはポリエステル)

技術資料

属性	価値
定格電力 60Hz	4.00 kW
50 Hzでの供給電圧	400-480V AC3
質量	208.000 kg
吸込量 (60Hz)	180.000 m³/h
真空 (60 Hz)	900 mbar
供給電圧 60 Hz	400-480AC3
承認	UL/CSA
と	周波数変換器コントローラー

デザインデータ



デザインデータ EVE-KL 150 AC3 FU

属性	価値
グリッパーの長さ L1	833.00 mm
グリッパーの長さ L2	70.00 mm
グリッパーの長さ L	735.00 mm
幅B1	537.00 mm
幅B2	70.00 mm
幅B	440.00 mm
高さ H1	579.50 mm
高さ H	478.00 mm
スレッドG2	G1-1/2-F
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	300.0 mm

Art.-Nr.: 10.03.01.00833



技術資料

属性	値
保護タイプ IP	IP 54
定格電力 60Hz	4.00 kW
50 Hzでの供給電圧	400-480V AC3
60Hzでの供給電圧	400-480V AC3
質量	208.000 kg
吸込量 (60Hz)	180.000 m³/h
真空 (60 Hz)	900 mbar
現在の種類	三相電流



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.03.01.00833



スペアパーツの注文データ 10.03.01.00833

Typ	製品コード
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS 197x102 PAP EVE-KL 10.03.01.00701
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS 197x102 PES EVE-KL 10.03.01.00702
オイル	OEL EVE-KL 1L 27.02.01.00078

