真空ポンプ

EVE-KL 300 AC3 FU

Art.-Nr.: 10.03.01.00834

EVE-KL 300 AC3 FU

技術資料

属性	価値
定格電力 60Hz	7.50 kW
50 Hzでの供給電圧	400-480V AC3
質量	340.000 kg
吸込量（60Hz）	325.000 m³/h
真空（60 Hz）	850 mbar
供給電圧 60 Hz	400-480AC3
承認	UL/CSA
と	周波数変換器コントローラー

クローポンプ EVE-KLは、一般的な供給電圧に対応した3種類のサイズを用意しており、すぐに接続可能な製品として納品されます。

スペアパーツ: 交換用フィルター (ろ材: 紙またはポリエステル)



デザインデータ EVE-KL 300 AC3 FU

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L1	956.00 mm
グリッパーの長さ L2	71.00 mm
グリッパーの長さ L	808.00 mm
幅B1	580.00 mm
幅B2	91.50 mm
幅B	483.00 mm
高さ H1	624.00 mm
高さ H	541.00 mm
スレッドG2	G2"-F
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	300.0 mm

シュマルツに連絡を： シュマルツ株式会社 • 神奈川県横浜市都筑区大棚町3001-7 • +81 45 565 5150 • schmalz@schmalz.co.jp

真空ポンプ

EVE-KL 300 AC3 FU

Art.-Nr.: 10.03.01.00834

技術資料

属性	価値
保護タイプ IP	IP 54
定格電力 60Hz	7.50 kW
50 Hzでの供給電圧	400-480V AC3
60Hzでの供給電圧	400-480V AC3
質量	340.000 kg
吸込量（60Hz）	325.000 m^3/h
真空（60 Hz）	850 mbar
現在の種類	三相電流

その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと： **www.schmalz.co.jp/10.03.01.00834**

スペアパーツの注文データ 10.03.01.00834

Typ		製品コード
フィルターエレメント（丸型）	FILT-EINS 197x102 PAP EVE-KL	10.03.01.00701
フィルターエレメント（丸型）	FILT-EINS 197x102 PES EVE-KL	10.03.01.00702
オイル	OEL EVE-KL 1L	27.02.01.00078

シュマルツに連絡を： シュマルツ株式会社 • 神奈川県横浜市都筑区大棚町3001-7 • +81 45 565 5150 • schmalz@schmalz.co.jp