

Art.-Nr.: 10.03.02.00020



EVE-OG 25 AC3 F


真空ポンプ EVE-OGは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

スペアパーツ: フィルターカートリッジ (フィルターインサート)、スペアオイル、メンテナンスキット (ポンプ消耗品キット)

アクセサリ: モーター保護スイッチ、正圧ゲージ (フィルター抵抗マノメータ)

技術資料

属性	価値
定格電力 50 Hz	0.75 kW
質量	34.500 kg
吸込量 (50Hz)	25.000 m ³ /h
現在の種類	三相電流
と	フィルター付き



デザインデータ EVE-OG 25 AC3 F

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L2	131.00 mm
グリッパーの長さ L	568.00 mm
幅B2	17.00 mm
幅B	284.00 mm
高さ H1	380.00 mm
高さ H2	75.00 mm
高さ H	260.00 mm
スレッドG2	G3/4-IG
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	238.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y2	171.0 mm

Art.-Nr.: 10.03.02.00020

 技術資料

属性	値
定格電力 50 Hz	0.75 kW
質量	34.500 kg
吸込量 (50Hz)	25.000 m ³ /h
製品ファミリー	EVE-OG
現在の種類	AC3

 様々な到達真空圧での吸込量

Typ	0	200	400	600	800	1000
EVE-OG 25 50 Hz	25	20	14.9	9.8	4.7	-
EVE-OG 25 60 Hz	30	23.5	17.5	11.5	5.5	-

 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.03.02.00020

 データアクセサリを注文する 10.03.02.00020

Typ		製品コード
オイル	OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555	27.02.01.00055
ポンプ用スペアパーツセット	VST EVE-OG-25-40	10.03.02.00060
アクセサリ	ZUB EVE-OG Ölablass-Kit	22.09.03.00038