

Art.-Nr.: 10.03.02.00026



EVE-OG 40 AC3

真空ポンプ EVE-OGは、すぐに接続可能な製品として納品されます。


スペアパーツ: フィルターカートリッジ (フィルターインサート)、スペアオイル、メンテナンスキット (ポンプ消耗品キット)

アクセサリ: モーター保護スイッチ、正圧ゲージ (フィルター抵抗マノメータ)

技術資料

属性	価値
定格電力 50 Hz	1.10 kW
50 Hzでの供給電圧	230 / 400 ±10 %
質量	38.000 kg
吸込量 (50Hz)	40.000 m³/h
50Hzでのノイズレベル	64.0 dB(A)
現在の種類	三相電流


デザインデータ



デザインデータ EVE-OG 40 AC3

属性	価値
グリッパーの長さ L2	130.00 mm
グリッパーの長さ L	625.00 mm
幅B2	15.00 mm
幅B	284.00 mm
高さ H	260.00 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	238.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y2	171.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	179.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X2	123.0 mm
スレッドG3	G1-1/4"-F

Art.-Nr.: 10.03.02.00026



技術資料

属性	値
保護タイプ IP	IP 54
最大真空	-28.939 inHg
定格電力 50 Hz	1.10 kW
50 Hzでの供給電圧	230 / 400 ±10 %
質量	38.000 kg
吸込量 (50Hz)	40.000 m³/h
50Hzでのノイズレベル	64.0 dB(A)
製品ファミリー	EVE-OG
現在の種類	AC3



様々な到達真空圧での吸込量

Typ	0	200	400	600	800	1000
EVE-OG 40 50 Hz	40	33	24.5	16	6	-
EVE-OG 40 60 Hz	46	37	28	18.5	8.5	-



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.03.02.00026



データアクセサリを注文する 10.03.02.00026

Typ		製品コード
モーター保護スイッチ	MSS-K 2.5-4A	10.04.04.00120
真空タンク	VOL 50	10.03.03.00118
アクセサリ	ZUB EVE-OG Ölablass-Kit	22.09.03.00038



スペアパーツの注文データ 10.03.02.00026

Typ		製品コード
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN	10.07.01.00018
オイル	OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555	27.02.01.00055


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.03.02.00026

真空ポンプ

EVE-OG 40 AC3



Art.-Nr.: 10.03.02.00026



摩耗部品の注文データ 10.03.02.00026

Typ		製品コード
ポンプ用スペアパーツセット	VST EVE-OG-25-40	10.03.02.00060



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.03.02.00026