

Art.-Nr.: 10.03.02.00047



EVE-OG 16 AC3

真空ポンプ EVE-OGは、すぐに接続可能な製品として納品されます。


スペアパーツ: フィルターカートリッジ (フィルターインサート)、スペアオイル、メンテナンスキット (ポンプ消耗品キット)

アクセサリ: モーター保護スイッチ、正圧ゲージ (フィルター抵抗マノメータ)

技術資料

属性	価値
定格電力 50 Hz	0.50 kW
50 Hzでの供給電圧	AC 230 / 400 V
質量	19.000 kg
吸込量 (50Hz)	16.000 m ³ /h
50Hzでのノイズレベル	44.0 dB(A)
現在の種類	三相電流

デザインデータ



デザインデータ EVE-OG 16 AC3

属性	価値
グリッパーの長さ L2	63.00 mm
グリッパーの長さ L	435.50 mm
幅B2	26.00 mm
幅B	215.00 mm
高さ H	215.50 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	111.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y2	107.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	176.0 mm
スレッドG3	G3/4"-F
スレッドG5	M8-F

Art.-Nr.: 10.03.02.00047

 技術資料

属性	値
保護タイプ IP	IP 54
最大真空	-28.939 inHg
定格電力 50 Hz	0.50 kW
50 Hzでの供給電圧	AC 230 / 400 V
質量	19.000 kg
吸込量 (50Hz)	16.000 m³/h
50Hzでのノイズレベル	44.0 dB(A)
製品ファミリー	EVE-OG
現在の種類	AC3

 様々な到達真空圧での吸込量

Typ	0	200	400	600	800	1000
EVE-OG 16 50 Hz	16	12.9	9.3	6.1	3	-
EVE-OG 16 60 Hz	19	15.2	11.2	7.2	3.3	-

 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.03.02.00047

 データアクセサリを注文する 10.03.02.00047

Typ		製品コード
モーター保護スイッチ	MSS-K 1.6-2.5A	10.04.04.00119
真空タンク	VOL 15	10.03.03.00113
アクセサリ	ZUB EVE-OG Ölablass-Kit	22.09.03.00038

 スペアパーツの注文データ 10.03.02.00047

Typ		製品コード
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG	10.07.01.00017
オイル	OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555	27.02.01.00055

真空ポンプ

EVE-OG 16 AC3



Art.-Nr.: 10.03.02.00047



摩耗部品の注文データ 10.03.02.00047

Typ		製品コード
ポンプ用スペアパーツセット	VST EVE-OG-10-16C	10.03.02.00075



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.03.02.00047