


Art.-Nr.: 10.03.02.00048



EVE-OG 165 AC3

真空ポンプ EVE-OGは、すぐに接続可能な製品として納品されます。


スペアパーツ: フィルターカートリッジ (フィルターインサート)、スペアオイル、メンテナンスキット (ポンプ消耗品キット)

アクセサリ: モーター保護スイッチ、正圧ゲージ (フィルター抵抗マノメータ)

技術資料

属性	価値
定格電力 50 Hz	4.00 kW
50 Hzでの供給電圧	230 / 400 V AC3
質量	160.000 kg
吸込量 (50Hz)	165.000 m³/h
50Hzでのノイズレベル	70.0 dB(A)
現在の種類	三相電流

デザインデータ



デザインデータ EVE-OG 165 AC3

属性	価値
グリッパーの長さ L2	253.00 mm
グリッパーの長さ L	890.00 mm
幅B2	94.00 mm
幅B	542.00 mm
高さ H	418.00 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	305.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	243.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X2	430.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X3	40.0 mm
スレッドG3	G2_J-F

Art.-Nr.: 10.03.02.00048



技術資料

属性	値
保護タイプ IP	IP 54
最大真空	-28.939 inHg
定格電力 50 Hz	4.00 kW
50 Hzでの供給電圧	230 / 400 V AC3
質量	160.000 kg
吸込量 (50Hz)	165.000 m³/h
50Hzでのノイズレベル	70.0 dB(A)
製品ファミリー	EVE-OG
現在の種類	AC3



様々な到達真空圧での吸込量

Typ	0	200	400	600	800	1000
EVE-OG 165 50 Hz	175	140	100	65	30	-
EVE-OG 165 60 Hz	195	160	120	78	35	-



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.03.02.00048



データアクセサリを注文する 10.03.02.00048

Typ	製品コード
圧力ゲージ	DRM 40 P1 H 10.07.02.00051
モーター保護スイッチ	MSS-K 8-12A 10.04.04.00123
真空タンク	VOL 200 10.03.03.00128
アクセサリ	ZUB EVE-OG Ölablass-Kit 22.09.03.00038



スペアパーツの注文データ 10.03.02.00048

Typ	製品コード
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS 3 150x222 PAP STF-2-1/2-IG 10.07.01.00020
オイル	OEL EVE-OG 5L ANDEROL 555 27.02.01.00056


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.03.02.00048

真空ポンプ

EVE-OG 165 AC3



Art.-Nr.: 10.03.02.00048



摩耗部品の注文データ 10.03.02.00048

Typ

ポンプ用スペアパーツセット

VST EVE-OG-165-255

製品コード

10.03.02.00057



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.03.02.00048