

Art.-Nr.: 10.03.02.00052



EVE-OG 255 AC3 F


真空ポンプ EVE-OGは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

スペアパーツ: フィルターカートリッジ (フィルターインサート)、スペアオイル、メンテナンスキット (ポンプ消耗品キット)

アクセサリ: モーター保護スイッチ、正圧ゲージ (フィルター抵抗マノメータ)

技術資料

定格電力 50 Hz	5.50 kW
質量	199.800 kg
吸込量 (50Hz)	255.000 m ³ /h
50Hzでのノイズレベル	72.0 dB(A)
現在の種類	三相電流
と	フィルター付き



デザインデータ EVE-OG 255 AC3 F

デザインデータ


グリッパーの長さ L2	293.00 mm
グリッパーの長さ L	1,056.00 mm
幅B2	54.00 mm
幅B	554.00 mm
高さ H1	680.00 mm
高さ H2	240.00 mm
高さ H	410.00 mm
スレッドG2	G2-1/2-F
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	350.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	303.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X2	390.0 mm
スレッドG3	G2」 -F
スレッドG5	M10-F



Art.-Nr.: 10.03.02.00052

 技術資料

保護タイプ IP	IP 54
最大真空	-28.939 inHg
定格電力 50 Hz	5.50 kW
質量	199.800 kg
吸込量 (50Hz)	255.000 m³/h
50Hzでのノイズレベル	72.0 dB(A)
製品ファミリー	EVE-OG
現在の種類	AC3

 テクニカルデータ


様々な到達真空圧での吸込量

 様々な到達真空圧での吸込量

Typ	0	200	400	600	800	1000
EVE-OG 255 50 Hz	258	205	150	100	48	-
EVE-OG 255 60 Hz	305	250	180	120	51	-

Art.-Nr.: 10.03.02.00052



発注データ アクセサリ 10.03.02.00052

Typ		本数
モーター保護スイッチ	MSS-K 10-16A	10.04.04.00124
油/オイル/含油	OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555	27.02.01.00055
油/オイル/含油	OEL EVE-OG 5L ANDEROL 555	27.02.01.00056
アクセサリ	ZUB EVE-OG Ölablass-Kit	22.09.03.00038



発注データ スペアパーツ 10.03.02.00052

Typ		本数
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS 3 150x222 PAP STF-2-1/2-IG	10.07.01.00020



発注データ ウェアパーツ 10.03.02.00052

Typ		本数
摩耗する部品のセット ポンプ	VST EVE-OG-165-255	10.03.02.00057

