

Art.-Nr.: 10.03.02.00066



EVE-OG 100 AC3 F IE3


真空ポンプ EVE-OGは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

スペアパーツ: フィルターカートリッジ (フィルターインサート)、スペアオイル、メンテナンスキット (ポンプ消耗品キット)

アクセサリ: モーター保護スイッチ、正圧ゲージ (フィルター抵抗マノメータ)

## 技術資料

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| 定格電力 50 Hz   | 2.70 kW             |
| 定格電力 60Hz    | 3.40 kW             |
| 50 Hzでの供給電圧  | YY190-200/Y380-400V |
| 60Hzでの供給電圧   | YY208/YY230/Y460V   |
| 質量           | 76.500 kg           |
| 吸込量 (50Hz)   | 100.000 m³/h        |
| 吸込量 (60Hz)   | 120.000 m³/h        |
| 50Hzでのノイズレベル | 65.0 dB(A)          |
| 承認           | IE3                 |
| 現在の種類        | 三相電流                |
| と            | フィルター付き             |



デザインデータ EVE-OG 100 AC3 F IE3

## デザインデータ


|                      |           |
|----------------------|-----------|
| グリッパーの長さ L2          | 170.00 mm |
| グリッパーの長さ L           | 692.00 mm |
| 幅B2                  | 14.80 mm  |
| 幅B                   | 406.00 mm |
| 高さ H1                | 414.00 mm |
| 高さ H2                | 75.00 mm  |
| 高さ H                 | 290.00 mm |
| スレッドG2               | G1-1/4"-F |
| 吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1 | 277.0 mm  |
| 吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1 | 226.0 mm  |
| スレッドG3               | G1-1/4"-F |

Art.-Nr.: 10.03.02.00066

技術資料

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| 保護タイプ IP     | IP 54               |
| 最大真空         | -28.939 inHg        |
| 定格電力 50 Hz   | 2.70 kW             |
| 定格電力 60Hz    | 3.40 kW             |
| 50 Hzでの供給電圧  | YY190-200/Y380-400V |
| 60Hzでの供給電圧   | YY208/YY230/Y460V   |
| 質量           | 76.500 kg           |
| 吸込量 (50Hz)   | 100.000 m³/h        |
| 吸込量 (60Hz)   | 120.000 m³/h        |
| 50Hzでのノイズレベル | 65.0 dB(A)          |
| 製品ファミリー      | EVE-OG              |
| 現在の種類        | AC3                 |

テクニカルデータ



様々な到達真空圧での吸込量

様々な到達真空圧での吸込量

| Typ              | 0   | 200 | 400 | 600 | 800  | 1000 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|
| EVE-OG 100 50 Hz | 100 | 80  | 59  | 39  | 18.5 | -    |
| EVE-OG 100 60 Hz | 120 | 94  | 70  | 46  | 21   | -    |

真空ポンプ

## EVE-OG 100 AC3 F IE3



Art.-Nr.: 10.03.02.00066



発注データ アクセサリ 10.03.02.00066

| Typ      |                           | 本数             |
|----------|---------------------------|----------------|
| 油/オイル/含油 | OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555 | 27.02.01.00055 |
| アクセサリ    | ZUB EVE-OG Ölablass-Kit   | 22.09.03.00038 |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.03.02.00066](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.03.02.00066)