




EVE-OG 63 AC3 AQUA IE2

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza nominale a 50 Hz	2,00 kW
Potenza nominale a 60 Hz	2,40 kW
Tensione a 50 Hz	190 - 208 V / 380 - 415 V AC3
Tensione a 60 Hz	220 - 230 V / 440 - 480 V AC3
Capacità di aspirazione (50 Hz)	63,000 m ³ /h
Lunghezza L	626,00 mm
Tipo attuale	Corrente trifase



Dati di costruzione EVE-OG 63 AC3 AQUA IE2

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	626,00 mm
Larghezza B	407,00 mm
Altezza H	290,00 mm
Filettatura G3	G1-1/4"-IG
Filettatura G5	M8-IG

Art.-Nr.: 10.03.02.00076

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Tipo di protezione IP	IP 55
Vuoto max.	-980 mbar
Potenza nominale a 50 Hz	2,00 kW
Potenza nominale a 60 Hz	2,40 kW
Tensione 50 Hz	S052
Tensione a 50 Hz	190 - 208 V / 380 - 415 V AC3
Tensione a 60 Hz	220 - 230 V / 440 - 480 V AC3
Capacità di aspirazione (50 Hz)	63,000 m ³ /h
Capacità di aspirazione -800	63,0 m ³ /h
Tensione 60 Hz	S053
Tipo attuale	Corrente trifase
Tipo	AQUA

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.03.02.00076

**Ordinare gli accessori dati 10.03.02.00076**

Typ		Artikelnummer
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS PES EVE-Apua	10.07.01.00376
Olio	OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555	27.02.01.00055

