

Art.-Nr.: 10.03.02.00082



EVE-OG 10 AC3 F


真空ポンプ EVE-OGは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

スペアパーツ: フィルターカートリッジ (フィルターインサート)、スペアオイル、メンテナンスキット (ポンプ消耗品キット)

アクセサリ: モーター保護スイッチ、正圧ゲージ (フィルター抵抗マノメータ)

技術資料

属性	価値
定格電力 50 Hz	0.37 kW
50 Hzでの供給電圧	AC 230 / 400 V
60Hzでの供給電圧	AC 230 / 400 V
質量	19.000 kg
吸込量 (50Hz)	10.000 m ³ /h
吸込量 (60Hz)	12.000 m ³ /h
50Hzでのノイズレベル	49.0 dB(A)
供給電圧 60 Hz	230/400-AC
現在の種類	三相電流
と	フィルター付き



デザインデータ EVE-OG 10 AC3 F

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L2	63.00 mm
グリッパーの長さ L	422.00 mm
幅B2	26.00 mm
幅B	212.00 mm
高さ H1	320.00 mm
高さ H2	70.00 mm
高さ H	211.00 mm
スレッド G2	G3/4-IG
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	111.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	176.0 mm

Art.-Nr.: 10.03.02.00082



技術資料

属性	値
保護タイプ IP	IP 54
最大真空	-28.939 inHg
定格電力 50 Hz	0.37 kW
50 Hzでの供給電圧	AC 230 / 400 V
質量	19.000 kg
吸込量 (50Hz)	10.000 m³/h
50Hzでのノイズレベル	49.0 dB(A)
製品ファミリー	EVE-OG
現在の種類	AC3



様々な到達真空圧での吸込量

Typ	0	200	400	600	800	1000
EVE-OG 10 50 Hz	10.00	8.00	6.00	3.90	1.85	-
EVE-OG 10 60 Hz	12.00	9.70	7.00	4.80	2.10	-



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.03.02.00082



データアクセサリを注文する 10.03.02.00082

Typ	製品コード
オイル	OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555 27.02.01.00055
アクセサリ	ZUB EVE-OG Ölablass-Kit 22.09.03.00038


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.03.02.00082