

Art.-Nr.: 10.03.02.00083



EVE-OG 16 AC3 F


真空ポンプ EVE-OGは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

スペアパーツ: フィルターカートリッジ (フィルターインサート)、スペアオイル、メンテナンスキット (ポンプ消耗品キット)

アクセサリ: モーター保護スイッチ、正圧ゲージ (フィルター抵抗マノメータ)

技術資料

属性	価値
定格電力 50 Hz	0.50 kW
50 Hzでの供給電圧	AC 230 / 400 V
60Hzでの供給電圧	AC 230 / 400 V
質量	19.600 kg
吸込量 (50Hz)	16.000 m ³ /h
吸込量 (60Hz)	19.000 m ³ /h
50Hzでのノイズレベル	44.0 dB(A)
現在の種類	三相電流
と	フィルター付き



デザインデータ EVE-OG 16 AC3 F

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L2	63.00 mm
グリッパーの長さ L	435.00 mm
幅B2	26.00 mm
幅B	215.00 mm
高さ H1	305.00 mm
高さ H2	70.00 mm
高さ H	215.50 mm
スレッドG2	G3/4-IG
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	111.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y2	107.0 mm

Art.-Nr.: 10.03.02.00083

 技術資料

属性	値
保護タイプ IP	IP 54
最大真空	-28.939 inHg
定格電力 50 Hz	0.50 kW
50 Hzでの供給電圧	AC 230 / 400 V
質量	19.600 kg
吸込量 (50Hz)	16.000 m ³ /h
50Hzでのノイズレベル	44.0 dB(A)
製品ファミリー	EVE-OG
現在の種類	AC3

 様々な到達真空圧での吸込量

Typ	0	200	400	600	800	1000
EVE-OG 16 50 Hz	16	12.9	9.3	6.1	3	-
EVE-OG 16 60 Hz	19	15.2	11.2	7.2	3.3	-

 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.03.02.00083

 データアクセサリを注文する **10.03.02.00083**

Typ		製品コード
オイル	OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555	27.02.01.00055
アクセサリ	ZUB EVE-OG Ölablass-Kit	22.09.03.00038