

真空ポンプ

EVE-OG 40 AC3 AQUA IE2

Art.-Nr.: 10.03.02.00090



EVE-OG 40 AC3 AQUA IE2

技術資料

属性	値値
定格電力 50 Hz	1.40 kW
定格電力 60Hz	1.70 kW
50 Hzでの供給電圧	190-208V/380-415V AC3
60Hzでの供給電圧	220-230V/440-480V AC3
吸込量 (50Hz)	40.000 m ³ /h
グリッパーの長さ L	636.00 mm
現在の種類	三相電流

デザインデータ EVE-OG 40 AC3 AQUA IE2

デザインデータ

属性	値値
グリッパーの長さ L	636.00 mm
幅B	276.00 mm
高さ H	270.00 mm
スレッド G3	G1-1/4"-F
スレッド G5	M8-F



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.03.02.00090


1

真空ポンプ

EVE-OG 40 AC3 AQUA IE2



Art.-Nr.: 10.03.02.00090



技術資料

属性	値
保護タイプ IP	IP 54
最大真空	-980 mbar
定格電力 50 Hz	1.40 kW
定格電力 60Hz	1.70 kW
供給電圧 50 Hz	S052
50 Hzでの供給電圧	190-208V/380-415V AC3
60Hzでの供給電圧	220-230V/440-480V AC3
吸込量 (50Hz)	40.000 m ³ /h
吸込量 -800	40.0 m ³ /h
供給電圧 60 Hz	S053
現在の種類	三相電流
種類	AQUA



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.03.02.00090

