



VZ-TR 25 AC3 50 GMS


技術資料

属性	値
タンク容量	50.0 l
吸込量 -800	25.0 m³/h
供給電圧	230/400V ±10%
と	レギュレーター・エンジン回路

真空センター VZは、すぐに使用可能な製品として納品されます。

スペアパーツ: 真空ポンプ用フィルター、オイル用フィルター

アクセサリ: 真空タンク用フィルターエレメント



デザインデータ VZ-TR 25 AC3 50 GMS

デザインデータ

属性	値
グリッパーの長さ L1	730.00 mm
グリッパーの長さ L	710.00 mm
幅B1	630.00 mm
幅B	510.00 mm
高さ H	580.00 mm
内径d	11.00 mm
スレッドG2	G1-1/4-F
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	470.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	480.0 mm




真空センター

VZ-TR 25 AC3 50 GMS



Art.-Nr.: 10.03.04.00119



技術資料

属性	値
保護タイプ IP	IP 44
最大真空	-25.100 inHg
電力/電源	0.75 kW
質量	71.000 kg
タンク容量	50.0 l
吸込量 -800	25.0 m³/h
製品ファミリー	VZ
供給電圧	230/400V ±10%



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.03.04.00119



発注データ スペアパート 10.03.04.00119

Typ	本数
フィルターエレメント（丸型）	10.03.01.00023
フィルターエレメント（丸型）	10.07.01.00018

