



VZ-OG 63 AC3 100 GMS


技術資料

属性	値
タンク容量	100.0 l
吸込量 -800	63.0 m ³ /h
供給電圧	230/400V ±10%
と	レギュレーター・エンジン回路

真空センター VZは、すぐに使用可能な製品として納品されます。

スペアパーツ: 真空ポンプ用フィルター、オイル用フィルター

アクセサリ: 真空タンク用フィルターエレメント



デザインデータ VZ-OG 63 AC3 100 GMS

デザインデータ

属性	値
グリッパーの長さ L1	720.00 mm
グリッパーの長さ L	710.00 mm
幅B1	750.00 mm
幅B	610.00 mm
高さ H	700.00 mm
内径d	11.00 mm
スレッドG2	G1-1/4-F
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	570.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	480.0 mm



Art.-Nr.: 10.03.04.00121

技術資料

属性	値値
保護タイプ IP	IP 44
最大真空	-750 mbar
電力/電源	1.50 kW
質量	113.500 kg
タンク容量	100.0 l
吸込量 -800	63.0 m³/h
製品ファミリー	VZ
供給電圧	230/400V ±10%

その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.03.04.00121

生産終了品

製品ファミリーは販売終了となり、現在もご利用いただけます。 **31.12.2025**

この時点から、当該商品はご注文いただけなくなります。

代替品

発注データ アクセサリ 10.03.04.00121

Typ	本数
オイル	27.02.01.00055

発注データ スペアパーツ 10.03.04.00121

Typ	本数
フィルターセット	10.03.02.00012
フィルターエレメント（丸型）	10.07.01.00018
オイルフィルター	10.03.02.00009