





VZ-OG 63 AC3 100

真空センター VZは、すぐに使用可能な製品として納品されます。

スペアパーツ: 真空ポンプ用フィルター、オイル用フィルター

アクセサリ: 真空タンク用フィルターエレメント



デザインデータ VZ-OG 63 AC3 100

技術資料

属性	価値
タンク容量	100.0 l
吸込量 -800	63.0 m³/h
供給電圧	230/400 V, 50 Hz

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L1	720.00 mm
グリッパーの長さ L	710.00 mm
幅B1	750.00 mm
幅B	610.00 mm
高さ H	700.00 mm
内径d	11.00 mm
スレッドG2	G1-1/4-F
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	570.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	480.0 mm

Art.-Nr.: 10.03.04.00138



技術資料

属性	値
保護タイプ IP	IP 54
最大真空	-980 mbar
電力/電源	1.50 kW
質量	111.500 kg
タンク容量	100.0 l
吸込量 -800	63.0 m³/h
製品ファミリー	VZ
供給電圧	230/400 V, 50 Hz



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.03.04.00138



生産終了品

製品ファミリーは販売終了となり、現在もご利用いただけます。 **31.12.2025**

この時点から、当該商品のご注文いただけなくなります。

代替品



発注データ アクセサリ 10.03.04.00138

Typ	本数
オイル	OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555 27.02.01.00055



発注データ スペアパーツ 10.03.04.00138

Typ	本数
フィルターセット	ERS-SET EVE-OG 63+100 10.03.02.00012
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN 10.07.01.00018
オイルフィルター	OEL-FILT EVE-OG-40-100G 10.03.02.00009

