



VZ-OG 165 AC3 200


技術資料

属性	値
タンク容量	200.0 l
吸込量 -800	165.0 m³/h
供給電圧	230/400 V, 50 Hz

真空センター VZは、すぐに使用可能な製品として納品されます。

スペアパーツ: 真空ポンプ用フィルター、オイル用フィルター

アクセサリ: 真空タンク用フィルターエレメント



デザインデータ VZ-OG 165 AC3 200

デザインデータ

属性	値
グリッパーの長さ L1	1,040.00 mm
グリッパーの長さ L	910.00 mm
幅B1	1,040.00 mm
幅B	710.00 mm
高さ H	950.00 mm
内径d	11.00 mm
スレッドG2	G2-1/2-F
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	670.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	592.0 mm



Art.-Nr.: 10.03.04.00166

技術資料

属性	値値
保護タイプ IP	IP 54
最大真空	-980 mbar
電力/電源	4.00 kW
質量	271.000 kg
タンク容量	200.0 l
吸込量 -800	165.0 m³/h
製品ファミリー	VZ
供給電圧	230/400 V, 50 Hz

その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.03.04.00166

発注データ アクセサリ 10.03.04.00166

Typ	本数
オイル	27.02.01.00055
オイル	27.02.01.00056

発注データ スペアパーツ 10.03.04.00166

Typ	本数
フィルターエレメント（丸型）	10.07.01.00020
オイルフィルター	10.03.02.00011

発注データ ウェアパーツ 10.03.04.00166

Typ	本数
ポンプ用スペアパーツセット	10.03.02.00057

