



技術資料


属性	価値
タンク容量	15.0 l
吸込量 -800	10.0 m ³ /h
供給電圧	230/400 V, 50 Hz

VZ-TR 10 AC3 15

真空センター VZは、すぐに使用可能な製品として納品されます。

スペアパーツ: 真空ポンプ用フィルター、オイル用フィルター

アクセサリ: 真空タンク用フィルターエレメント



デザインデータ VZ-TR 10 AC3 15

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L1	430.00 mm
グリッパーの長さ L	430.00 mm
幅B1	490.00 mm
幅B	400.00 mm
高さ H	440.00 mm
内径d	11.00 mm
スレッドG2	G3/4-IG
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	360.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	280.0 mm

Art.-Nr.: 10.03.04.00174



技術資料

属性	値
保護タイプ IP	IP 54
最大真空	-25.100 inHg
電力/電源	0.37 kW
質量	36.500 kg
タンク容量	15.0 l
吸込量 -800	10.0 m³/h
製品ファミリー	VZ
供給電圧	230/400 V, 50 Hz



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.03.04.00174



スペアパーツの注文データ 10.03.04.00174

Typ	製品コード
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG 10.07.01.00017



摩耗部品の注文データ 10.03.04.00174

Typ	製品コード
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS EVE-16-25 10.03.01.00022