

Art.-Nr.: 10.03.05.00014




EVE-WR 25 AC3

真空ポンプ EVE-WRは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

アクセサリ: 追加フィルター、モーター保護スイッチ

### 技術資料

| 属性           | 価値                       |
|--------------|--------------------------|
| 定格電力 50 Hz   | 0.83 kW                  |
| 定格電力 60Hz    | 0.83 kW                  |
| 50 Hzでの供給電圧  | 200-240Vまたは345-420V      |
| 質量           | 38.000 kg                |
| 吸込量 (50Hz)   | 25.000 m <sup>3</sup> /h |
| 50Hzでのノイズレベル | 63.0 dB(A)               |
| 現在の種類        | 三相電流                     |



デザインデータ EVE-WR 25 AC3

### デザインデータ

| 属性                   | 価値        |
|----------------------|-----------|
| グリッパーの長さ L2          | 85.00 mm  |
| グリッパーの長さ L           | 602.00 mm |
| 幅B                   | 432.00 mm |
| 高さ H1                | 486.00 mm |
| 高さ H                 | 390.00 mm |
| 外径 D2                | 30.0 mm   |
| 内径 d                 | 14.00 mm  |
| 吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1 | 370.0 mm  |
| 吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1 | 345.0 mm  |

Art.-Nr.: 10.03.05.00014

 技術資料

| 属性           | 値                        |
|--------------|--------------------------|
| 保護タイプ IP     | IP 54                    |
| 定格電力 50 Hz   | 0.83 kW                  |
| 定格電力 60Hz    | 0.83 kW                  |
| 50 Hzでの供給電圧  | 200-240Vまたは345-420V      |
| 60Hzでの供給電圧   | 200-275Vまたは345-480V      |
| 質量           | 38.000 kg                |
| 吸込量 (50Hz)   | 25.000 m <sup>3</sup> /h |
| 50Hzでのノイズレベル | 63.0 dB(A)               |
| 現在の種類        | AC3                      |

 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.03.05.00014](http://www.schmalz.co.jp/10.03.05.00014)

 生産終了品

製品ファミリーは販売終了となり、現在もご利用いただけます。 **31.12.2025**  
この時点から、当該商品のご注文いただけなくなります。  
代替品

 データアクセサリを注文する **10.03.05.00014**

| Typ                       | 製品コード          |
|---------------------------|----------------|
| モーター保護スイッチ   MSS-K 2.5-4A | 10.04.04.00120 |