

Art.-Nr.: 10.03.05.00015




EVE-WR 45 AC3

真空ポンプ EVE-WRは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

アクセサリ: 追加フィルター、モーター保護スイッチ

### 技術資料

属性	価値
定格電力 50 Hz	1.20 kW
定格電力 60Hz	1.20 kW
50 Hzでの供給電圧	200-240Vまたは345-420V
質量	55.000 kg
吸込量 (50Hz)	45.000 m <sup>3</sup> /h
50Hzでのノイズレベル	67.0 dB(A)
現在の種類	三相電流



デザインデータ EVE-WR 45 AC3

### デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L2	85.00 mm
グリッパーの長さ L	744.00 mm
幅B	572.00 mm
高さ H1	553.00 mm
高さ H	436.00 mm
外径 D2	50.0 mm
内径 d	14.00 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	495.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	450.0 mm

Art.-Nr.: 10.03.05.00015

 技術資料

属性	値
保護タイプ IP	IP 54
定格電力 50 Hz	1.20 kW
定格電力 60Hz	1.20 kW
50 Hzでの供給電圧	200-240Vまたは345-420V
60Hzでの供給電圧	200-275Vまたは345-480V
質量	55.000 kg
吸込量 (50Hz)	45.000 m <sup>3</sup> /h
50Hzでのノイズレベル	67.0 dB(A)
現在の種類	AC3

 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.03.05.00015](http://www.schmalz.co.jp/10.03.05.00015)

 データアクセサリを注文する **10.03.05.00015**

Typ	製品コード
モーター保護スイッチ	MSS-K 4-6.3A
	10.04.04.00121