

Art.-Nr.: 10.03.05.00016



EVE-WR 65 AC3


真空ポンプ EVE-WRは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

アクセサリ: 追加フィルター、モーター保護スイッチ

技術資料

属性	価値
定格電力 50 Hz	2.40 kW
定格電力 60Hz	2.40 kW
50 Hzでの供給電圧	200-240Vまたは345-420V
質量	68.000 kg
吸込量 (50Hz)	65.000 m ³ /h
50Hzでのノイズレベル	70.0 dB(A)
現在の種類	三相電流

デザインデータ



属性	価値
グリッパーの長さ L2	85.00 mm
グリッパーの長さ L	764.00 mm
幅B	572.00 mm
高さ H1	553.00 mm
高さ H	436.00 mm
外径 D2	50.0 mm
内径d	14.00 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	495.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	450.0 mm

デザインデータ EVE-WR 65 AC3

Art.-Nr.: 10.03.05.00016



技術資料

属性	値
保護タイプ IP	IP 54
定格電力 50 Hz	2.40 kW
定格電力 60Hz	2.40 kW
50 Hzでの供給電圧	200-240Vまたは345-420V
60Hzでの供給電圧	200-275Vまたは345-480V
質量	68.000 kg
吸込量 (50Hz)	65.000 m ³ /h
50Hzでのノイズレベル	70.0 dB(A)
現在の種類	AC3



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.03.05.00016



データアクセサリを注文する 10.03.05.00016

Typ	製品コード
モーター保護スイッチ	MSS-K 8-12A
	10.04.04.00123

