




SB 470 290 4.8 IE3-TYP2

真空ブロワ SBは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

アクセサリ: サイレンサボックス、フィルター



デザインデータ SB 470 290 4.8 IE3-TYP2

技術資料

属性	価値
定格電力 60Hz	4.80 kW
60Hzでの供給電圧	D230 / Y460 V
質量	53.000 kg
吸込量 (60Hz)	470.000 m³/h
色	RAL 7035 ライトグレー
構築	IE3:US/CAN
真空 (60 Hz)	290 mbar
供給電圧 60 Hz	S058
承認	UL/CSA

デザインデータ


属性	価値
グリッパーの長さ L	501.00 mm
幅B1	452.00 mm
幅B	390.00 mm
高さ H	454.00 mm
外径 D2	60.0 mm
内径d	12.00 mm
スレッドG1	G2 _J -F
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	310.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	310.0 mm

Art.-Nr.: 10.04.01.00077

 技術資料

属性	値
保護タイプ IP	IP 54
定格電力 60Hz	4.80 kW
60Hzでの供給電圧	D230 / Y460 V
質量	53.000 kg
吸込量 (60Hz)	470.000 m ³ /h
構築	IE3:US/CAN
真空 (60 Hz)	290 mbar
製品ファミリー	SB
種類実現	IE3-TYP2
60Hzでのノイズレベル	74.4 dB(A)
承認	UL/CSA

ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています (不確定係数 KpA=3 dB(A)): 両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。

 テクニカルデータ


様々な到達真空圧での吸込量

 様々な到達真空圧での吸込量

	0	100	150	200	250	290
SB-390-315 (50 Hz)	390	275	235	180	130	98
SB-470-290 (60 Hz)	470	360	300	250	200	210

真空ブロワ

SB 470 290 4.8 IE3-TYP2



Art.-Nr.: 10.04.01.00077



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.04.01.00077



データアクセサリを注文する 10.04.01.00077

Typ		製品コード
サイレンサボックス	SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB	10.04.04.00236
サイレンサボックス	SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB	10.04.04.00321
ダストフィルター	STF 60 P 8.0	10.07.01.00384
フィルターエレメント（丸型）	FILT-EINS 3 159x376 STF-Picl-8	10.07.01.00079
サイレンサキット	SD SB FITTING SD	10.04.04.00363
サイレンサー（丸型）	SD G2-AG 115x380 SB	10.04.04.00374



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.04.01.00077