

Art.-Nr.: 10.04.01.00083




SB 915 260 9 IE3-TYP2

## 技術資料

属性	値
定格電力 60Hz	9.00 kW
60Hzでの供給電圧	YY230 / Y460 V ±10 %
質量	112.000 kg
吸込量 (60Hz)	915.000 m³/h
色	RAL 7035 ライトグレー
構築	IE3:US/CAN
真空 (60 Hz)	260 mbar
供給電圧 60 Hz	S067
承認	UL/CSA

真空プロワ SBは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

アクセサリ: サイレンサボックス、フィルター



デザインデータ SB 915 260 9 IE3-TYP2

## デザインデータ

属性	値
グリッパーの長さ L	617.00 mm
幅B1	548.00 mm
幅B	496.00 mm
高さ H	596.00 mm
外径 D2	100.0 mm
スレッドG1	G4"-F
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	400.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	350.0 mm
スレッドG5	M8-F




Art.-Nr.: 10.04.01.00083

**技術資料**

属性	値
保護タイプ IP	IP 54
定格電力 60Hz	9.00 kW
60Hzでの供給電圧	YY230 / Y460 V ±10 %
質量	112.000 kg
吸込量 (60Hz)	915.000 m³/h
構築	IE3:US/CAN
真空 (60 Hz)	260 mbar
製品ファミリー	SB
種類実現	IE3-TYP2
60Hzでのノイズレベル	73.0 dB(A)
承認	UL/CSA

ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています (不確定係数 KpA=3 dB(A)): 両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。

**テクニカルデータ**


様々な到達真空圧での吸込量

**様々な到達真空圧での吸込量**

	0	100	150	200	250	270
SB-750-280 (50 / 60 Hz)	750	580	500	420	350	295
SB-900-260 (50 / 60 Hz)	900	715	625	545	465	430
SB-1050-290 (50 / 60 Hz)	1050	820	710	605	500	460
SB-1250-260 (50 / 60 Hz)	1250	1012	895	780	670	630



真空プロワ

## SB 915 260 9 IE3-TYP2



Art.-Nr.: 10.04.01.00083

### その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.04.01.00083](http://www.schmalz.co.jp/10.04.01.00083)

### 生産終了品

製品ファミリーは販売終了となり、現在もご利用いただけます。 **31.12.2025**

この時点から、当該商品はご注文いただけなくなります。

代替品 **10.04.01.00184 SB 915 280 9 IE3-TYP2**

### 発注データ アクセサリ **10.04.01.00083**

Typ		本数
サイレンサボックス	SBB-230V-AC-ST-VZ-LUE SB	10.04.04.00239
サイレンサボックス	SBB-24V-DC-ST-VZ-LUE SB	10.04.04.00318
ダストフィルター	STF 100 P 15.0 SSD	10.07.01.00400
	SD G2-IG 102x211 SGBL	10.04.04.00163
サイレンサー（丸型）	SD R4-AG 205x538 SGBL	10.04.04.00164



[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.04.01.00083](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.04.01.00083)

3