

Turbine

# SB 90 330 1.5 IE3-TYP1

Art.-Nr.: 10.04.01.00087




SB 90 330 1.5 IE3-TYP1

## Données techniques

Attribut	Valeur
Puissance nominale à 50 Hz	1,50 kW
Puissance nominale à 60 Hz	1,80 kW
Tension à 50 Hz	D230 V / Y400 V ±10 %
Tension à 60 Hz	D265 V / Y460 V ±10 %
Poids propre	28,500 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	90,000 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	110,000 m³/h
Couleur	RAL 7035 gris clair
Modèle	IE3:EU/CN/IND
Vide (50 Hz)	330 mbar

La turbine pour le vide SB est livrée prête à être raccordée.

Accessoires disponibles : caisson d'insonorisation, filtre à poussière



Données de construction SB 90 330 1.5 IE3-TYP1

## Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	431,00 mm
Largeur B1	317,00 mm
Largeur B	306,00 mm
Hauteur H	357,00 mm
Diamètre extérieur D2	60,0 mm
Diamètre intérieur d	10,20 mm
Filetage G1	G1-1/2"-F
Espacement des trous Y1	240,0 mm
Espacement des trous X1	240,0 mm



[WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00087](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00087)


1

Art.-Nr.: 10.04.01.00087

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Type de protection IP	IP 55
Puissance nominale à 50 Hz	1,50 kW
Puissance nominale à 60 Hz	1,80 kW
Tension à 50 Hz	D230 V / Y400 V ±10 %
Tension à 60 Hz	D265 V / Y460 V ±10 %
Poids propre	28,500 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	90,000 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	110,000 m³/h
Niveau sonore à 50 Hz	63,7 dB(A)
Modèle	IE3:EU/CN/IND
Vide (50 Hz)	330 mbar
Vide (60 Hz)	350 mbar
Famille de produits	SB
Construction du modèle	IE3-TYP1
Niveau sonore à 60 Hz	68,4 dB(A)

Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m , à régime moyen, avec dérivation des deux cotés

**Données de performance**

Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation

**Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation**

	0	100	150	200	250	300	330
SB-90-330 (50 Hz)	90	54	41	31	20	10	6
SB-110-350 (60 Hz)	110	73	60	48	37	26	20

[WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00087](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00087)

Turbine

# SB 90 330 1.5 IE3-TYP1



Art.-Nr.: 10.04.01.00087



## Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.04.01.00087](http://www.schmalz.com/10.04.01.00087)



## Données de commande accessoires 10.04.01.00087

Typ		Nombre d'article
Caisson d'Insonorisation	SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB	10.04.04.00234
Caisson d'Insonorisation	SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB	10.04.04.00319
Filtre à poussière	STF 60 P 4.5 SSD	10.07.01.00259
Silencieux (ronde)	SD G1-1/2-AG 113x410 SB	10.04.04.00362
Raccord de tuyau	ST G1-1/2-AG 38 MS-V	10.08.03.00170
Raccord de tuyau	ST G1-1/2-AG 60	10.08.03.00349



[WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00087](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00087)

3