



SB 235 400 3.6 IE3-TYP2


真空ブロワ SBは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

アクセサリ: サイレンサボックス、フィルター

技術資料

属性	価値
定格電力 60Hz	3.60 kW
60Hzでの供給電圧	YY230 / Y460 V ±10 %
質量	49.000 kg
吸込量 (60Hz)	235.000 m³/h
色	RAL 7035 ライトグレー
構築	IE3:US/CAN
真空 (60 Hz)	400 mbar
供給電圧 60 Hz	S067
承認	UL/CSA

デザインデータ



属性	価値
グリッパーの長さ L	480.00 mm
幅B1	452.00 mm
幅B	390.00 mm
高さ H	454.00 mm
外径 D2	60.0 mm
内径 d	12.00 mm
スレッド G1	G2 _J -F
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	310.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	310.0 mm

デザインデータ SB 235 400 3.6 IE3-TYP2


Art.-Nr.: 10.04.01.00092

技術資料

属性	値
保護タイプ IP	IP 54
定格電力 60Hz	3.60 kW
60Hzでの供給電圧	YY230 / Y460 V ±10 %
質量	49.000 kg
吸込量 (60Hz)	235.000 m³/h
構築	IE3:US/CAN
真空 (60 Hz)	400 mbar
製品ファミリー	SB
種類実現	IE3-TYP2
60Hzでのノイズレベル	73.0 dB(A)
承認	UL/CSA

ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています (不確定係数 $K_{pA}=3$ dB(A)): 両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。

テクニカルデータ



様々な到達真空圧での吸込量

様々な到達真空圧での吸込量

	0	100	150	200	250	300	350	400
SB-195-440 (50Hz)	195	148	125	105	87	72	55	47
SB-235-400 (60Hz)	235	180	160	145	126	104	85	73

Art.-Nr.: 10.04.01.00092



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.04.01.00092



データアクセサリを注文する 10.04.01.00092

Typ		製品コード
サイレンサボックス	SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB	10.04.04.00236
サイレンサボックス	SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB	10.04.04.00321
ダストフィルター	STF 60 P 4.5 SSD	10.07.01.00259
サイレンサキット	SD SB FITTING SD	10.04.04.00363
サイレンサー（丸型）	SD G2-AG 115x380 SB	10.04.04.00374
	GUMM-PUF 101x55 M6-AG SB 3	10.04.04.00385

WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.04.01.00092