

Art.-Nr.: 10.04.01.00128




SB 235 400 3.6 IE3-TYP4

技術資料

属性	値
定格電力 60Hz	3.60 kW
60Hzでの供給電圧	Y575V
質量	53.500 kg
吸込量 (60Hz)	235.000 m ³ /h
色	RAL 7035 ライトグレー
構築	IE3:CAN
真空 (60 Hz)	400 mbar
供給電圧 60 Hz	S092
承認	UL/CSA

真空プロワ SBは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

アクセサリ: サイレンサボックス、フィルター



デザインデータ SB 235 400 3.6 IE3-TYP4

デザインデータ

属性	値
グリッパーの長さ L	495.00 mm
幅B1	452.00 mm
幅B	390.00 mm
高さ H	454.00 mm
外径 D2	60.0 mm
内径d	12.00 mm
スレッドG1	G2-F
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	310.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	310.0 mm

Art.-Nr.: 10.04.01.00128

 技術資料

属性	値
保護タイプ IP	IP 65
定格電力 60Hz	3.60 kW
60Hzでの供給電圧	Y575V
質量	53.500 kg
吸込量 (60Hz)	235.000 m ³ /h
構築	IE3:CAN
真空 (60 Hz)	400 mbar
製品ファミリー	SB
種類実現	IE3-TYP4
承認	UL/CSA

ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています (不確定係数 KpA=3 dB(A)): 両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。

 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.04.01.00128

 発注データ アクセサリ 10.04.01.00128

Typ		本数
サイレンサボックス	SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB	10.04.04.00236
サイレンサボックス	SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB	10.04.04.00321
ダストフィルター	STF 60 P 4.5 SSD	10.07.01.00259
サイレンサキット	SD SB FITTING SD	10.04.04.00363
	GUMM-PUF 101x55 M6-AG SB 3	10.04.04.00385
	ST G2-AG 60 ST-VZ	10.08.03.00121
タケノコニップル	ST G2-AG 75	10.08.03.00346