




SB 195 440 3 IE3-TYP1 ER

Il soffiante a vuoto SB con sistema inversione elettropneumatica viene fornito come prodotto finito per connessione.

### Dati tecnici

| Attributo                       | Valore                     |
|---------------------------------|----------------------------|
| Potenza nominale a 50 Hz        | 3,00 kW                    |
| Potenza nominale a 60 Hz        | 3,60 kW                    |
| Tensione a 50 Hz                | D230 V / Y400 V $\pm 10$ % |
| Tensione a 60 Hz                | D265 V / Y460 V $\pm 10$ % |
| Peso                            | 89,000 kg                  |
| Capacità di aspirazione (50 Hz) | 195,000 m <sup>3</sup> /h  |
| Capacità di aspirazione (60 Hz) | 235,000 m <sup>3</sup> /h  |
| Colore                          | RAL 7035 grigio luce       |
| Modello                         | IE3:UE/CN/IND              |
| Vuoto (50 Hz)                   | 440 mbar                   |



Dati di costruzione SB 195 440 3 IE3-TYP1 ER

### Dati di costruzione

| Attributo          | Valore    |
|--------------------|-----------|
| Lunghezza L        | 799,00 mm |
| Larghezza B1       | 495,00 mm |
| Larghezza B        | 452,00 mm |
| Altezza H2         | 134,00 mm |
| Altezza H          | 504,00 mm |
| Diametro interno d | 13,00 mm  |
| Filettatura G1     | G2"-AG    |
| Griglia forata Y1  | 446,0 mm  |
| Griglia forata X1  | 435,0 mm  |

Soffiante per vuoto

## SB 195 440 3 IE3-TYP1 ER



Art.-Nr.: 10.04.01.00140



### Dati tecnici

| Attributo                       | Valore                     |
|---------------------------------|----------------------------|
| Tipo di protezione IP           | IP 55                      |
| Vuoto max.                      | 440 mbar                   |
| Potenza nominale a 50 Hz        | 3,00 kW                    |
| Tensione a 50 Hz                | D230 V / Y400 V $\pm 10$ % |
| Tensione a 60 Hz                | D265 V / Y460 V $\pm 10$ % |
| Peso                            | 89,000 kg                  |
| Capacità di aspirazione (50 Hz) | 195,000 m <sup>3</sup> /h  |
| Famiglia di prodotti            | SB-ER                      |
| Approvazione                    | UL/CSA                     |



### Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.04.01.00140](http://www.schmalz.com/10.04.01.00140)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00140](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00140)