



SB 375 390 5.5 IE3-TYP3 ER

Elektro-pnömatik ters çevirmeli vakum blower SB, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.


Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal güç 50 Hz	5,50 kW
Nominal güç 60 Hz	6,60 kW
50 Hz'de Gerilim	D200 V / Y350V $\pm\%10$
60 Hz'de Gerilim	D220 V / Y380 - 400 V $\pm\%10$
Ağırlık	110,500 kg
Vakum debisi (50 Hz)	375,000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	435,000 m ³ /h
Renk	RAL 7035 Açık gri
İnşaat	IE3:JPN/KOR/BRA
Vakum (50 Hz)	390 mbar

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	1.146,00 mm
Genişlik B1	540,00 mm
Genişlik B	507,00 mm
Yükseklik H2	134,00 mm
Yükseklik H	646,00 mm
İç çap d	13,00 mm
Dış G1	G2-1/2"-M
Delik aralığı Y1	506,0 mm
Delik aralığı X1	730,0 mm

Tasarım verileri SB 375 390 5.5 IE3-TYP3 ER



Art.-Nr.: 10.04.01.00144

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 55
Maks. vakum	390 mbar
Nominal güç 50 Hz	5,50 kW
50 Hz'de Gerilim	D200 V / Y350V $\pm$ % 10
60 Hz'de Gerilim	D220 V / Y380 - 400 V $\pm$ % 10
Ağırlık	110,500 kg
Vakum debisi (50 Hz)	375,000 m ³ /h
Ürün ailesi	SB-ER

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.04.01.00144WWW.SCHMALZ.COM/10.04.01.00144