




SB 375 390 5.5 IE3-TYP3 ER

真空プロワ (切替バルブ付き) SB-ERは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

## 技術資料

| 属性          | 値値                          |
|-------------|-----------------------------|
| 定格電力 50 Hz  | 5.50 kW                     |
| 定格電力 60Hz   | 6.60 kW                     |
| 50 Hzでの供給電圧 | D200 V / Y350 V ±10 %       |
| 60Hzでの供給電圧  | D220 V / Y380 - 400 V ±10 % |
| 質量          | 110.500 kg                  |
| 吸込量 (50Hz)  | 375.000 m³/h                |
| 吸込量 (60Hz)  | 435.000 m³/h                |
| 色           | RAL 7035 ライトグレー             |
| 構築          | IE3:JPN/KOR/BRA             |
| 真空 (50 Hz)  | 390 mbar                    |



デザインデータ SB 375 390 5.5 IE3-TYP3 ER

## デザインデータ

| 属性                   | 値値          |
|----------------------|-------------|
| グリッパーの長さ L           | 1,146.00 mm |
| 幅B1                  | 540.00 mm   |
| 幅B                   | 507.00 mm   |
| 高さ H2                | 134.00 mm   |
| 高さ H                 | 646.00 mm   |
| 内径d                  | 13.00 mm    |
| スレッドG1               | G2-1/2"-M   |
| 吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1 | 506.0 mm    |
| 吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1 | 730.0 mm    |

Art.-Nr.: 10.04.01.00144

 技術資料

| 属性          | 値                           |
|-------------|-----------------------------|
| 保護タイプ IP    | IP 54                       |
| 最大真空        | 390 mbar                    |
| 定格電力 50 Hz  | 5.50 kW                     |
| 50 Hzでの供給電圧 | D200 V / Y350 V ±10 %       |
| 60Hzでの供給電圧  | D220 V / Y380 - 400 V ±10 % |
| 質量          | 110.500 kg                  |
| 吸込量 (50Hz)  | 375.000 m <sup>3</sup> /h   |
| 製品ファミリー     | SB-ER                       |

 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.04.01.00144](http://www.schmalz.co.jp/10.04.01.00144)