




SB 305 400 4.8 IE3-TYP2 ER

Elektro-pnömatik ters çevirmeli vakum blower SB, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal güç 60 Hz	4.80 kW
60 Hz'de Gerilim	YY230 / Y460 V $\pm$ %10
Ağırlık	98.000 kg
Vakum debisi (60 Hz)	305.000 m ³ /h
Renk	RAL 7035 Açık gri
İnşaat	IE3:ABD/CAN
Vakum (60 Hz)	400 mbar
ile	Elektro-pnömatik ters çevirme
Onay	UL/CSA



Tasarım verileri SB 305 400 4.8 IE3-TYP2 ER

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	795.00 mm
Genişlik B1	497.00 mm
Genişlik B	496.00 mm
Yükseklik H2	134.00 mm
Yükseklik H	573.00 mm
İç çap d	13.00 mm
Dış G1	G2"-M
Delik aralığı Y1	446.0 mm
Delik aralığı X1	435.0 mm

Art.-Nr.: 10.04.01.00147



Teknik veriler

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 55
Maks. vakum	400 mbar
60 Hz'de Gerilim	YY230 / Y460 V $\pm$ %10
Ağırlık	98.000 kg
Ürün ailesi	SB-ER
Onay	UL/CSA



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.04.01.00147

