



SB 765 280 7.5 IE3-TYP3


真空ブロワ SBは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

アクセサリ: サイレンサボックス、フィルター

技術資料

属性	価値
定格電力 50 Hz	7.50 kW
定格電力 60Hz	9.00 kW
質量	113.000 kg
吸込量 (50Hz)	765.000 m ³ /h
吸込量 (60Hz)	915.000 m ³ /h
構築	IE3:JPN/KOR/BRA
真空 (50 Hz)	280 mbar
真空 (60 Hz)	260 mbar
供給電圧 60 Hz	S105

デザインデータ



デザインデータ SB 765 280 7.5 IE3-TYP3

属性	価値
グリッパーの長さ L1	867.00 mm
グリッパーの長さ L	634.00 mm
幅B1	591.00 mm
幅B	496.00 mm
高さ H	596.00 mm
外径 D2	100.0 mm
スレッドG1	G4"-F
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	400.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	350.0 mm
スレッドG5	M8-F

Art.-Nr.: 10.04.01.00183



技術資料

属性	値
定格電力 50 Hz	7.50 kW
定格電力 60Hz	9.00 kW
質量	113.000 kg
吸込量 (50Hz)	765.000 m³/h
吸込量 (60Hz)	915.000 m³/h
50Hzでのノイズレベル	69.0 dB(A)
構築	IE3:JPN/KOR/BRA
真空 (50 Hz)	280 mbar
真空 (60 Hz)	260 mbar
製品ファミリー	SB
種類実現	IE3-TYP3
60Hzでのノイズレベル	74.0 dB(A)

ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています (不確定係数 $KpA=3$ dB(A)): 両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.04.01.00183



発注データ アクセサリ 10.04.01.00183

Typ		本数
サイレンサ付き (円形)	SD R4-AG 205x538 SGBL	10.04.04.00164
ダストフィルター	STF 100 P 15.0 SSD	10.07.01.00400
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS 220x393 PAP STF-Pic1-15	10.07.01.00362

