

Art.-Nr.: 10.04.01.00184



SB 915 280 9 IE3-TYP2

真空ブロワ SBは、すぐに接続可能な製品として納品されます。


アクセサリ: サイレンサボックス、フィルター

技術資料

定格電力 60Hz	9.00 kW
60Hzでの供給電圧	230 / 460 V AC3
質量	113.000 kg
吸込量 (60Hz)	915.000 m³/h
構築	IE3:US/CAN
真空 (60 Hz)	280 mbar
供給電圧 60 Hz	230/460AC3
承認	UL/CSA

デザインデータ

グリッパーの長さ L1	867.00 mm
グリッパーの長さ L	634.00 mm
幅B1	591.00 mm
幅B	496.00 mm
高さ H	596.00 mm
外径 D2	100.0 mm
スレッドG1	G4"-F
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	400.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	350.0 mm
スレッドG5	M8-F



デザインデータ SB 915 280 9 IE3-TYP2



Art.-Nr.: 10.04.01.00184



技術資料

定格電力 60Hz	9.00 kW
60Hzでの供給電圧	230 / 460 V AC3
質量	113.000 kg
吸込量 (60Hz)	915.000 m³/h
構築	IE3:US/CAN
真空 (60 Hz)	280 mbar
製品ファミリー	SB
種類実現	IE3-TYP2
60Hzでのノイズレベル	74.0 dB(A)
承認	UL/CSA

ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています (不確定係数 $K_{pA}=3$ dB(A)): 両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。



発注データ アクセサリ 10.04.01.00184

Typ		本数
サイレンサ付き (円形)	SD R4-AG 205x538 SGBL	10.04.04.00164
ダストフィルター	STF 100 P 15.0 SSD	10.07.01.00400
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS 220x393 PAP STF-Picl-15	10.07.01.00362

