




SB 1050 290 11 IE3-TYP3

Il soffiatore per vuoto SB viene fornito come prodotto pronto per l'allacciamento.

Accessori disponibili: box silenziatore, filtro della polvere

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza nominale a 50 Hz	11,00 kW
Potenza nominale a 60 Hz	13,20 kW
Peso	125,000 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	1.050,000 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	1.240,000 m³/h
Colore	RAL 7035 grigio luce
Modello	IE3:JPN/KOR/BRA
Vuoto (50 Hz)	290 mbar
Vuoto (60 Hz)	260 mbar
Tensione 60 Hz	5105



Dati di costruzione SB 1050 290 11 IE3-TYP3

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	1.039,00 mm
Lunghezza L	663,00 mm
Larghezza B	626,00 mm
Altezza H	611,00 mm
Diametro esterno D2	100,0 mm
Filettatura G1	G4"-IG
Griglia forata Y1	400,0 mm
Griglia forata X1	350,0 mm
Filettatura G5	M8-IG

Art.-Nr.: 10.04.01.00186

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Tipo di protezione IP	IP 55
Potenza nominale a 50 Hz	11,00 kW
Potenza nominale a 60 Hz	13,20 kW
Peso	125,000 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	1.050,000 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	1.240,000 m³/h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	77,0 dB(A)
Modello	IE3:JPN/KOR/BRA
Vuoto (50 Hz)	290 mbar
Vuoto (60 Hz)	260 mbar
Famiglia di prodotti	SB
Modello design	IE3-TYP3
Livello di pressione acustica a 60 Hz	79,0 dB(A)

Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.04.01.00186**Dati di ordinazione accessori 10.04.01.00186**

Typ		Numero articolo
Dispositivo silenziatore (tondo)	SD R4-AG 205x538 SGBL	10.04.04.00164
Filtro della polvere	STF 100 P 24.0 SSD	10.07.01.00401
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS 3 240x539 PAP STF-Picl-24	10.07.01.00083

