



SB 510 390 11 IE3-TYP1


真空ブロワ SBは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

アクセサリ: サイレンサボックス、フィルター

技術資料

定格電力 50 Hz	11.00 kW
定格電力 60Hz	13.20 kW
50 Hzでの供給電圧	D400V ±10
60Hzでの供給電圧	D460 V ±10 %
質量	135.000 kg
吸込量 (50Hz)	510.000 m³/h
吸込量 (60Hz)	605.000 m³/h
構築	IE3:EU/CN/IND
真空 (50 Hz)	390 mbar
真空 (60 Hz)	390 mbar
供給電圧 60 Hz	S071
承認	UL/CSA

デザインデータ



デザインデータ SB 510 390 11 IE3-TYP1

グリッパーの長さ L1	878.00 mm
グリッパーの長さ L	654.00 mm
幅B1	604.00 mm
幅B	525.00 mm
高さ H	611.00 mm
外径 D2	100.0 mm
スレッドG1	G4"-F
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	400.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	350.0 mm
スレッドG5	M8-F

Art.-Nr.: 10.04.01.00197



技術資料

定格電力 50 Hz	11.00 kW
定格電力 60Hz	13.20 kW
50 Hzでの供給電圧	D400V ±10
60Hzでの供給電圧	D460 V ±10 %
質量	135.000 kg
吸込量 (50Hz)	510.000 m³/h
吸込量 (60Hz)	605.000 m³/h
50Hzでのノイズレベル	71.0 dB(A)
構築	IE3:EU/CN/IND
真空 (50 Hz)	390 mbar
真空 (60 Hz)	390 mbar
製品ファミリー	SB
種類実現	IE3-TYP1
60Hzでのノイズレベル	77.0 dB(A)
承認	UL/CSA

ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています (不確定係数 KpA=3 dB(A)): 両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。



発注データ アクセサリ 10.04.01.00197

Typ		本数
サイレンサ付き (円形)	SD R4-AG 205x538 SGBL	10.04.04.00164
フィルター付きフィルター	STF 100 P 12.0 SSD	10.07.01.00406
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS 194x401 PAP STF-Pic1-12	10.07.01.00361

